



Skapar en hemtrevlig stadsmiljö

TownTune Asymmetric Lyre

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder det nyaste inom belysningsinnovationer vad gäller prestanda, ljuskvalitet och möjlighet till anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner; en med central stolptopp, en med ett asymmetriskt utförande och sist en med utskjutande stolptoppsfäste. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt att anpassa belysningslösningar efter olika kvarter och städer, för att skapa egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med belysningsstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen för optimerad belysning, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan anslutas med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

TownTune Asymmetric Lyre

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design gör det möjligt att få den att passa in i olika stadsmiljöer, och dess breda utbud av tillbehör gör att den lätt kan anpassas. På så sätt kan städer skapa en egen unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Täcker en stor mängd användningsområden och tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen har den utmärkt prestanda och tillgång till ett brett urval ljusfördelningar
- Kan paras ihop med belysningsstyrning och programvara genom att utrustas med Philips SR-sockel (System Ready)
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar


Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljusqualität tack vare Philips optimerade plattform Ledgine, och ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 600 upp till 12 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L80
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- IK08, IP66

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Måttskiss



TownTune Asymmetric Lyre

Produktinformation



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkupa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	0,5 %
Produktdata	
Produktfamiljskod	BDP270

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

Ljusteknik (1/2)

Full			Korrelerad			Full			Korrelerad		
Order Code	Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° x 154°	830	3000 K	80	912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	12° - 59° x 158°	740	4000 K	70

Ljusteknik (2/2)

TownTune Asymmetric Lyre

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 888 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Smalstrålande ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

