



# TownTune Asimetrik Lyre - Ev hissini sokağa taşıyor

## TownTune Asymmetric Lyre

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanlar için hazırlanmış bir aydınlatma armatürü ailesi olarak TownTune; performans, ışık kalitesi ve kontrol açısından yakın zamandaki tüm aydınlatma yeniliklerini sunar. Philips TownTune ailesi üç üyeden oluşur: merkezi üstten montajlı model, asimetrik direğe yandan montajlı bir model, ve lyre braket ile üstten montaj braketi kullanan bir model. Bu üç modelin her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir. Bu seçeneklerin mevcut olmasıyla şehre özel bir aydınlatma imzası oluşturulabilir ve bölgelere ve şehirlere ayırt edilebilir bir kimlik kazandırılabilir. Aydınlatma armatürü ailesinde ayrıca, kurulum ve bakım işlemlerini desteklemenin yanı sıra aydınlatma öğelerini ve yedek parçaları içeren dijital kitaplığın oluşturulmasına olanak tanıyan QR kod tabanlı Philips Service Tag bulunur. TownTune, özel Ledgine Optimized optik seçenekleri sayesinde her zaman doğru aydınlatma seviyesini garanti eder. Üstelik SR (System Ready) özelliği sayesinde TownTune ürün ailesine çeşitli sensör bağlantılarını kolayca soketler üzerinden yapılabilir.

## TownTune Asymmetric Lyre

### Faydaları

- Özel olarak tasarlanmış çanağı ile kentsel alanlarda görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri sunar
- Yalın, sade tasarım ürünlerin şehirler ile bütünleşmesini mümkün kılar ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özelleştirilebilir. Towntune aydınlatma armatürleri gündüzleri de kent mobilyasının bir parçası haline gelebilecek benzersiz bir ışık imzası oluşturmasına olanak sağlar.
- Geniş bir uygulama kapsamına sahiptir ve en yeni Ledgine LED platformunu kullanarak ve çok çeşitli ışık dağılımlarına erişim sağlayarak mükemmel performans sunar
- Philips Service Tag sayesinde servis kolaylığı ve Philips SR (System Ready) soketi ile donatılmış olarak aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır

### Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 600 lümeden 12.000 lümeneye kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre
- IK08, IP66

### Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri


### Versions



TownTune LYR BDP270

# TownTune Asymmetric Lyre

## Boyutlu çizim




## ÜRÜN BİLGİLERİ



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

# TownTune Asymmetric Lyre

## Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
-------------------------------	---

## Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

## Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

## Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

## Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP270
------------------	--------

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

## Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° x 154°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	12° - 59° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70

## Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

## TownTune Asymmetric Lyre

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.888 lm	Orta dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Dar dağıtım 10

### Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

