



TownTune Asimetrik Lyre - Ev hissini sokağa taşıyor

TownTune Asymmetric Lyre

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanları geliştirmek için tasarlanan TownTune ailesi, performans, ışık kalitesi ve bağlantı açısından en son aydınlatma yeniliklerini sunuyor. Aile dört çözümden oluşuyor: Merkezi Direk Üstü (CPT), Asimetrik Spigot Direk Üstü / Yan Giriş versiyonu (ASY), uzayan Lyre direk üst braketli olan versiyon (Lyre) ve Konik Konfor Kaseli Merkezi Direk Üstü (CCB). TownTune aydınlatma armatürünün her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve ayrıca iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir (CCB hariç). Kendinize özgü aydınlatma imzanızı yaratabileceğiniz, semtlere ve şehirlere özgün bir kimlik kazandırabileceğiniz tasarım seçenekleri. Ayrıca, Signify Service tag uygulaması sayesinde TownTune ailesindeki her armatür benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve aydınlatma varlıklarınız ve yedek parçalarınızdan oluşan dijital kütüphanenizi oluşturmanıza olanak tanır. TownTune ayrıca LEDGINE-O aydınlatma platformunu kullanarak sokağınızda her zaman doğru miktarda ve yönde ışığa sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, TownTune sisteme hazır (SR) olması sayesinde geleceğe de hazırdır. Interact City gibi hem bağımsız hem de gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır bir çözüm.

TownTune Asymmetric Lyre

Faydaları

- Mükemmel performans, renk sıcaklıkları ve ışık dağılımları seçimi için LEDGINE-O platformu
- Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti (akı ayarı için L-Tune, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Sabit Işık çıkışı), LineSwitch gibi bağımsız kontroller)
- Interact City gibi gelişmiş sistemler ve yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışmaya hazır
- Uzun kullanım ömrü: L85 ve üzerinde 100.000 saat
- Tertibata kolay erişim, saldırılara karşı dayanıklılık (IK10), yüksek giriş koruması (IP66)

Özellikler

- Kentsel alanlarla kolayca bütünleşmesi için basit tasarım, kişiselleştirme için geniş aksesuar yelpazesi
- Yeni ve yükseltilebilir kurulumlar için uygundur
- Lümen paketleri (1200 ila 12000 lm) ve CCT'ler (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri için özel çanak
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi.

Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri


Versions



TownTune LYR BDP270

TownTune Asymmetric Lyre

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ




TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
-------------------------------	---

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP270
------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° x 154°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	12° - 59° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

TownTune Asymmetric Lyre

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.888 lm	Orta dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Dar dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

