



CityClassic gen2 – Klassiek ontwerp, in balans met de eisen van vandaag

CityClassic gen2

Een evenwichtig, klassiek ontwerp, gecombineerd met de nieuwste zeer efficiënte en toekomstgerichte connectiviteitstechnologie, maken de CityClassic gen2 tot een decoratieve aanwinst voor elke stedelijke verlichtingstoepassing. Dankzij de LED-technologie bereiken de armaturen van vandaag een zeer hoge energie- en optische efficiëntie; de CityClassic gen2 biedt ook de ultieme ontwerpflexibiliteit en functionaliteit. Het LEDGINE-O platform wordt standaard geleverd met fluxen van 600 tot 6500 lm, keuze uit meer dan 30 optieken en verdelingen, en verschillende CCT's en CRI's. Het resultaat zijn fantastische prestaties en visueel comfort, met de belofte van connectiviteitsopties die klaar zijn voor de toekomst. Je kunt ook kiezen voor het unieke ClearGuide LED platform – een moderne en decoratieve interpretatie van de cilinderlantaarn met een horizontale lamp in een lamellenstapel, die zo populair is geworden. Er zijn ook speciale Dark Sky-versies met lage ULR-vereisten (<1%) beschikbaar. De CityClassic gen2 familie is ontworpen om volledig modulaar te zijn. Er zijn twee maten, groot en klein, elk met een overeenkomstige overkapping of zaklampversies zonder overkapping. Het is ook mogelijk om verschillende masten en beugels te combineren om aan de specifieke behoeften van je toepassing te voldoen. De installatie is erg eenvoudig door middel van een IP-gecertificeerde stekkerbusconnector in het mastopzetstuk. Voor eenvoudige service en onderhoud of voor toekomstige connectiviteitsupgrades kan de VSA-kap zonder gereedschap worden losgehaald met behulp van twee klemmen van roestvrij staal. Door de VSA-unit te verwijderen kan de GentleBeam Comfort Bowl en/of de BL2-louvre voor lichtblokkade aan de achterkant eenvoudig en snel (achteraf) worden geïnstalleerd.

Voordelen

- Uitgebalanceerd, tijdloos en klassiek ontwerp.
- Uitvoeringen met visueel verlichtingscomfort beschikbaar.
- Eenvoudig te installeren, gereedschapsloze opening en sluiting van de lantaarn.
- Servicetag.
- Geoptimaliseerde Dark Sky-uitvoering die voldoet aan zeer lage ULR-vereisten.

Kenmerken

- Energie- en optiekzuinige, duurzame LED-technologie
- Optie om een diffuse GentleBeam Comfort Bowl en/of BL2-louvre voor storend achterwaarts licht toe te voegen.
- Toekomstbestendige, connectiviteit met behulp van een Zhaga-aansluitbus.
- LEDGINE-O LED-platform met een groot aantal optieken voor vrijwel elke toepassing
- Decoratief ClearGuide LED-platform optioneel.

Toepassing

- Straten in woonwijken.
- Stedelijke gebieden zoals pleinen en parken.
- Promenades, trottoirs of fietspaden.
- Winkelgebieden.
- Kantoor- of industrieterreinen.

Versions





CityClassic gen2, BDP513



CityClassic gen2, BDP510

Maatschets



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	730 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/Differential)	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaalmodus en 6 kV met normale modus
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	10%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, transparant
Kleur behuizing	Antraciet
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8719514242142	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	LED30
8719514242135	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	LED27

Gegevens lichttechniek

		Full Product	Bundelspreiding	Type optiek	Lichtvervuiling			Full Product	Bundelspreiding	Type optiek	Lichtvervuiling
Order Code	Name	armatuur	Lichtstroom	buiten	naar boven (ULR)	Order Code	Name	armatuur	Lichtstroom	buiten	naar boven (ULR)
8719514242142	BDP513	30° - 5° x 153°	2.430 lm	Lichtverdeling	0,0488	8719514242135	BDP510	152° x 155°	2.295 lm	Lichtverdeling	0,0204
	LED30/730			middelbreed			LED27/730			symmetrisch	
	DM50 DGR			50			DS50 DGR			50	
	60P						60P				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514242142	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	19,6 W


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514242135	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	17,6 W

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514242142	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	BDP513

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514242135	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	BDP510

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP510I -
912300060134



Polar Normal (separate) - BDP510I -
912300060135

