



Jargeau LED gen3: kombinace historického designu s moderní osvětlovací technologií

Jargeau LED gen3 spojuje ikonický charakter prvních čtyřstranných pouličních lamp 19. století s technickým výkonem svítidel 21. století. Díky energeticky úspornému světelnému enginu LEDGINE-O a široké škále vysoce výkonných, aplikacně přizpůsobených optik Jargeau LED gen3 poskytuje správné množství světla ve správném směru na silnicích a ulicích, a zároveň nabízí vynikající úsporu energie. Navržena pro instalaci ve výškách 4–6 metrů, tato pouliční lucerna je vhodná pro městskou krajinu a ideální pro osvětlení městských center, historických oblastí, starých vesnic, ulic, průchodů, náměstí a parků. Jargeau LED gen3 je také připraven na budoucnost díky volbě jedné nebo dvou zásuvek Signify System Ready (SR), které umožňují propojení svítidla jak se samostatnými, tak pokročilými aplikacemi pro řízení osvětlení, například Interact od společnosti Signify. Toto městské osvětlení může být také vybaveno naším dedikovaným světelným režimem, který zachovává tmavou

oblohu. Kromě toho je každé svítidlo Jargeau LED gen3 jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu je údržba a programování rychlejší a snazší a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů.

Výhody

- Ikonické svítidlo pro současná i historická prostředí
- Pokrývá širokou škálu aplikací pro silnice a ulice s různou geometrií
- Připraveno na budoucnost díky patici SR kompatibilní se všemi standardními a pokročilými ovládacími systémy
- Servisní štítek pro snadnou montáž a údržbu

Applications

- Hlavní městské silnice a ulice, vedlejší a rezidenční silnice a ulice
- Městská centra a historické čtvrti
- Stezky pro cyklisty a chodce, náměstí, parky a hřiště

Versions



BDP768 BDP651 without spigot RET




BSP768 & BSP651 40led




BDP651 40led


Rozměrové výkresy



BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,01
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index podání barev (CRI)	80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Divergence světelného paprsku svítidla	30° - 5° x 153°
Typ optiky, exteriéry	Střední rozptyl 50

Provozní a elektrické

Spotřeba energie	38 W
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Černá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09 [10 J]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt, čiré

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano


Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	3 400 lm


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651


Polar normal diagrams




BDP768I - 912300024425



BDP768I - 912300024426



BDP768I - 912300024529



BDP768I - 912300060274

