



Jargeau LED gen3: A történelmi forma és a modern világítástechnológia ötvözete

Jargeau LED gen3

A Philips Jargeau LED gen3 a XIX. század első négyszögletes utcai lámpatestjeinek stílusjegyeit a 21. századi lámpatestek műszaki megoldásaival ötvözi. Az energiatakarékos Philips LEDGINE-O rendszernek és a számos rendelkezése álló, különféle alkalmazási területekre szabott, nagy teljesítményű optikának köszönhetően a Jargeau LED gen3 a megfelelő fénymennyiséget biztosítja a kellő sugárzási szögben az utcán, ami jelentős energiamegtakarítást biztosít. A 4–6 méter magasságba szerelhető utcai lámpatestek kiválóan beleillenek a városképbe, és ideális megoldások a városközpontok, történelmi helyek, régi kisvárosok, utcák, sétányok, terek és parkok megvilágításához. A lámpatestek egy vagy két Philips SR (System Ready) aljzattal rendelkeznek, amelyek garantálják az időtállóságukat. Ez azt jelenti, hogy a Jargeau LED gen3 összekapcsolható olyan önálló és fejlett világításvezérlő rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal, mint a Signify vállalat Interact City megoldása. Emellett a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően mindegyik Jargeau LED gen3 lámpatest egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtájának belső felén vagy közvetlenül a lámpatesten lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás gyorsabb és könnyebb lesz, és lehetővé válik a világítási eszközök és pótalkatrészek saját digitális könyvtárának összeállítása is.

Jargeau LED gen3

Előnyök

- Ikonikus lámpatest, amely kiválóan illik a modern és hagyományos környezetekbe
- Az alkalmazási területek széles körét lefedi, így különféle geometriájú utakon és utcákon is használható
- Időálló az SR-foglatat köszönhetően, amely minden Philips-szabvánnyal és fejlett világításszabályozással kompatibilis
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Szolgáltatások

- Történelmi forma
- A sugárzási szögek és a belső káprázáskorlátozó rácsok széles választéka a káprázás minimalizálásáért
- Különböző felszerelési lehetőségek: a lámpatest változatos oszlopokkal, konzolokkal és többkarú konzolokkal kombinálható

Alkalmazás

- Városi főutak és utcák, mellékutak és lakóövezeti utak és utcák
- Városközpontok és történelmi területek
- Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions





BDP768 BDP651 without spigot RET




BSP768 & BSP651 40led

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Jargeau LED gen3

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	LED50
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	30° – 5° x 153°
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM50
Felfelé irányuló fényhányados	0,01
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	38 W
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Túlfeszültség- védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV- ig közös módusú túlfeszültség esetén
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, átlátszó
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-


Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	3 400 lm


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja	Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651	88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651	03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024425



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024426



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024529



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060274

