



Jargeau LED gen3 – combină designul clasic, istoric cu tehnologia modernă de iluminat

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 combină caracteristicile simbolice ale primelor lămpi stradale cu patru laturi din secolul al XIX-lea cu performanța tehnică a aparatelor de iluminat din secolul XXI. Datorită motorului LEDGINE-O eficient din punct de vedere energetic și gamei largi de sisteme optice de înaltă performanță, adaptate aplicației, Jargeau LED gen3 oferă cantitatea potrivită de lumină în direcția corectă pe drumuri și străzi, oferind în același timp economii excelente de energie. Proiectat pentru a fi instalat la înălțimi de patru până la șase metri, acest felinar stradal se potrivește bine peisajelor urbane și este ideal pentru iluminarea centrelor orașelor, zonelor istorice, sate vechi, străzi, alei, piețe și parcuri. Jargeau LED gen3 este, de asemenea, pregătit pentru viitor, cu opțiunea de a alege între una sau două socluri System Ready (SR) care permit asocierea aparatului de iluminat cu aplicații software de control și iluminare autonome și avansate, cum ar fi Interact de la Signify. Această soluție de iluminat urban poate fi echipată și cu rețeta noastră de lumină dedicată care păstrează cerul întunecat. În plus, fiecare aparat de iluminat Jargeau LED gen3 este identificabil în mod unic, datorită aplicației de etichetă Signify Service Tag. Prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat, puteți accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de elemente de iluminat și piese de schimb.

Jargeau LED gen3

Beneficii

- Aparat de iluminat clasic, iconic, adecvat atât pentru mediile contemporane, cât și pentru cele istorice
- Acoperă o gamă largă de aplicații pentru drumuri și străzi cu geometrii diferite
- Pregătit pentru viitor datorită soclului SR compatibil cu toate sistemele de control standard și avansate;
- Etichetă de service (Service Tag) pentru instalare și întreținere ușoară

Caracteristici

- Formă clasică, istorică
- Numeroase opțiuni de fascicule și sisteme interne pentru reducerea la minimum a efectului de orbire
- Opțiuni diverse de instalare: aparatul de iluminat poate fi combinat cu diverse coloane/(stâlpi), brațe și console cu mai multe brațe

Cerere

- Drumuri și străzi urbane principale; drumuri și străzi laterale și rezidențiale
- Centre de orașe și zone istorice
- Alei pietonale și piste pentru biciclete, piețe, parcuri și locuri de joacă

Versions



BDP768 BDP651 without spigot RET





BSP768 & BSP651 40led




BDP651 40led

Cote



Jargeau LED gen3

Cote



Jargeau LED gen3

Informații generale

Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	LED50
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Lăimea fascicul de lumină corp de iluminat	30° - 5° x 153°
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Tip optic exterior	Distribuție medie 50
Randament luminos orientat în sus	0,01

Funcționare și sistem electric

Consum de curent	38 W
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Glob/capac transparent din policarbonat
Culoare carcasă	Negru
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK09
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Date tehnice lumină


Order Code	Full Product Name	Flux luminos
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3.250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3.250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3.250 lm
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	3.400 lm

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse	Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651	88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651	03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651

Jargeau LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024425



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024426



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024529



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060274

