



Jargeau LED gen3: kombinácia historického dizajnu s modernou svetelnou technológiou

Jargeau LED gen3 spája ikonický charakter prvých štvorstranných pouličných lúč 19. storočia s technickým výkonom svietidiel 21. storočia. Vďaka energeticky úspornému systému LEDGINE-O a širokej škále vysokovýkonných, aplikácii prispôsobených optík poskytuje Jargeau LED gen3 správne množstvo svetla v správnom smere na cestách a uliciach, pričom zároveň ponúka vynikajúce úspory energie. Navrhnuté na inštaláciu vo výškach od štyroch do šiestich metrov, toto pouličné svietidlo je vynikajúco vhodné do mestského prostredia a ideálne na osvetlenie centier miest, historických oblastí, starých dedín, ulíc, uličiek, námestí a parkov. Jargeau LED gen3 je tiež pripravený na budúcnosť s možnosťou výberu jednej alebo dvoch Signify System Ready (SR) zásuviek, ktoré umožňujú spárovanie svietidla so samostatnými aj pokročilými aplikáciami na riadenie osvetlenia, ako je napríklad Interact od spoločnosti Signify. Toto mestské osvetľovacie riešenie môže byť vybavené naším špeciálnym osvetľovacím režimom,

ktorý zachováva tmavú oblohu. Navyše, každé svietidlo Jargeau LED gen3 je jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiaru alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov.

Výhody

- Ikonické svietidlo pre súčasné a historické prostredia
- Pokrýva širokú škálu použití pre cesty a ulice s rôznymi geometriami
- Vďaka SR zásuvke kompatibilnej so všetkými štandardnými a pokročilými systémami riadenia osvetlenia je svietidlo pripravené na budúcnosť.
- Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu

Applications

- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions



BDP768 BDP651 without
spigot RET



BSP768 & BSP651 40led


Vlastnosti

- Tvar v historickom štýle
- Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clôn na minimalizáciu oslnenia
- Rôzne typy montáže: svietidlo možno skombinovať s rozličnými stĺpmi, jednoduchými alebo viacramennými konzolami.


BDP651 40led




Rozmerový obrázok



BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED50 [LED module 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,01
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	30° - 5° x 153°
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Spotreba	38 W
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Mechanické časti a teleso

Farba telesa Čierna

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK09 [10 J]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa -

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru -

Typ optického krytu Polykarbonátová optika/kryt, číre

Schválenie a použitie

Značka horľavosti -

Značka CE Áno


Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	3 400 lm


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651


Polar normal diagrams




BDP768I - 912300024425



BDP768I - 912300024426



BDP768I - 912300024529



BDP768I - 912300060274