



Jargeau LED gen3: kombinácia historického dizajnu s modernou svetelnou technológiou

Jargeau LED gen3

Osvetlenie Jargeau LED 3. generácie od spoločnosti Philips kombinuje ikonický vzhľad prvých štvorstranných pouličných lúč z 19. storočia s technickým výkonom svetiel 21. storočia. Využíva energeticky účinný modul LEDGINE-O s vysoko výkonnou optikou a zároveň si zachováva charakter pôvodného štvorstranného svetidla. Toto svetidlo je určené do mestského prostredia vo výške 4 – 6 metrov a je ideálne na osvetlenie mestských centier, historických oblastí, starobylých dedín, ulíc, uličiek, námestí a parkov. Svetidlá Jargeau LED 3. generácie sú pre budúcnosť vybavené jednou alebo dvoma konektormi Philips SR (System Ready), preto ich možno spárovať so samostatnými aj rozšírenými ovládacími prvkami a softvérovými aplikáciami na riadenie osvetlenia, ako je Interact od spoločnosti Signify. Tieto mestské svetidlá môžu byť vybavené aj naším špeciálnym svetelným efektom, ktorý zaistí tmavú oblohu. Každé svetidlo Jargeau LED 3. generácie je navyše jedinečne identifikovateľné prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním kódu QR, ktorý sa nachádza vo vnútri dvierok stĺpa alebo priamo na svetidle, získate okamžitý prístup k informáciám o konfigurácii svetidla. Vďaka tomu môžete rýchlejšie a ľahšie vykonávať činnosti údržby a programovania a vytvoriť si digitálnu knižnicu prvkov osvetlenia a náhradných dielov.

Jargeau LED gen3

Výhody

- Ikonické svetidlo pre súčasné a historické prostredia
- Pokrýva širokú škálu použití pre cesty a ulice s rôznymi geometriami
- Pripravené na budúce zmeny vďaka zásuvke SR kompatibilnej so všetkými štandardnými a modernými ovládacími prvkami osvetlenia Philips
- Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu

Vlastnosti

- Tvar v historickom štýle
- Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clón na minimalizáciu oslnenia
- Rôzne typy montáže: svetidlo možno skombinovať s rozličnými stĺpmi, jednoduchými alebo viacramennými konzolami.

Aplikácie

- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions





BDP768 BDP651 without spigot RET




BSP768 & BSP651 40led

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Jargeau LED gen3

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	LED50
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla	30° - 5° x 153°
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie 50
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,01

Prevádzkové a elektrické

Spotreba	38 W
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, číre
Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Svetelné technické


Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	3 400 lm

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
03975900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024425



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024426



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024529



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060274

