



ClassicStreet: αντηχώντας το παρελθόν, διαμορφωμένο για το μέλλον

Ανακαλώντας την εμβληματική ομορφιά των φαναριών δρόμου του 20ού αιώνα, η ClassicStreet συνδυάζει τον κομψό σχεδιασμό με τις διακριτικές λεπτομέρειες των παραδοσιακών φωτιστικών – όλα αυτά ικανοποιώντας παράλληλα τις σημερινές απαιτήσεις αστικού φωτισμού. Σχεδιασμένο με βάση το LED, το ClassicStreet προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα φωτισμού και ενεργειακής απόδοσης για οδοφωτισμό, χάρη στον κινητήρα LEDGINE-O και τα οπτικά στοιχεία προσαρμοσμένα στην εφαρμογή. Ο ελαφρώς καμπυλωτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τις ειδικές βάσεις και τους στύλους, δημιουργεί μια σύγχρονη εμφάνιση που ομορφαίνει τις πόλεις, δημιουργώντας ξεχωριστή και ζεστή ατμόσφαιρα τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα. Όχι μόνο σε παραδοσιακά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, αλλά και σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα. Αυτή η σύγχρονη λύση οδοφωτισμού διαθέτει πρίζα System ready (SR), καθιστώντας την έτοιμη για μελλοντική σύνδεση με αυτόνομες ή προηγμένες εφαρμογές λογισμικού ελέγχου και

φωτισμού, όπως το Interact από την Signify. Τα φωτιστικά ClassicStreet μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με τις ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού μας που διατηρούν τους σκοτεινούς ουρανούς. Επιπλέον, κάθε φωτιστικό ClassicStreet είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Signify Service tag. Απλώς σαρώνοντας έναν κωδικό QR, ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στην πόρτα του ιστού ή απευθείας στο φωτιστικό, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του φωτιστικού. Αυτό κάνει τις εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού ταχύτερες και ευκολότερες και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά.

Οφέλη

- Ιδιαίτερη σύγχρονη σχεδίαση, εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά φανάρια των δρόμων
- Η καλύτερη απόδοση φωτισμού και ενέργειας με LEDGINE-O και προσαρμοσμένα οπτικά συστήματα
- Κατάλληλο σε παραδοσιακές και ιστορικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αλλά και σε σύγχρονα περιβάλλοντα
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Applications

- Αυτοκινητόδρομοι και οδοί
- Πάρκα και πλατείες
- Κατοικίες

Versions



ClassicStreet-BSP794-MK-WH



ClassicStreet post top black mask

- Κύριες αστικές οδοί για πεζούς και οχήματα, δευτερεύουσες και οικιστικές οδοί για πεζούς και οχήματα
- Κέντρα πόλεων και ιστορικές περιοχές
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές


Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε εκδόσεις φωτισμού σε στύλο και κρεμαστού φωτισμού
- Ειδικά στηρίγματα και στύλοι ClassicStreet
- Βελτιστοποιημένα οπτικά για αποδοτικό και άνετο επίπεδο φωτισμού
- Πρίζα SR έτοιμη για σύνδεση με τυπικά και προηγμένα χειριστήρια φωτισμού





ClassicStreet-BSP794-
MK-BK

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9



BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9

Γενικές πληροφορίες

Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED63 [LED module 6300 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0,03
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο Λευκό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	40 W
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	30° - 5° x 153°	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Επίπεδο γυαλί
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Γυαλί, γαλακτερό
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Γυαλί, γαλακτερό
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Επίπεδο γυαλί
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Γυαλί, γαλακτερό

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794