



ClassicStreet: αντηχώντας το παρελθόν, διαμορφωμένο για το μέλλον

ClassicStreet

Ανακαλώντας την εμβληματική ομορφιά των φαναριών δρόμου του 20ού αιώνα, η ClassicStreet συνδυάζει τον κομψό σχεδιασμό με τις διακριτικές λεπτομέρειες των παραδοσιακών φωτιστικών – όλα αυτά ικανοποιώντας παράλληλα τις σημερινές απαιτήσεις αστικού φωτισμού. Σχεδιασμένο με βάση το LED, το ClassicStreet προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα φωτισμού και ενεργειακής απόδοσης για οδοφωτισμό, χάρη στον κινητήρα LEDGINE-Ο και τα οπτικά στοιχεία προσαρμοσμένα στην εφαρμογή. Ο ελαφρώς καμπυλωτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τις ειδικές βάσεις και τους στύλους, δημιουργεί μια σύγχρονη εμφάνιση που ομορφαίνει τις πόλεις, δημιουργώντας ξεχωριστή και ζεστή ατμόσφαιρα τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα. Όχι μόνο σε παραδοσιακά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, αλλά και σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα. Αυτή η σύγχρονη λύση οδοφωτισμού διαθέτει πρίζα System ready (SR), καθιστώντας την έτοιμη για μελλοντική σύνδεση με αυτόνομες ή προηγμένες εφαρμογές λογισμικού ελέγχου και φωτισμού, όπως το Interact από την Signify. Τα φωτιστικά ClassicStreet μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με τις ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού μας που διατηρούν τους σκοτεινούς ουρανούς. Επιπλέον, κάθε φωτιστικό ClassicStreet είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Signify Service tag. Απλώς σαρώνοντας έναν κωδικό QR, ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στην πόρτα του ιστού ή απευθείας στο φωτιστικό, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του φωτιστικού. Αυτό κάνει τις εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού ταχύτερες και ευκολότερες και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά.

Οφέλη

- Ιδιαίτερη σύγχρονη σχεδίαση, εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά φανάρια των δρόμων
- Η καλύτερη απόδοση φωτισμού και ενέργειας με LEDGINE-O και προσαρμοσμένα οπτικά συστήματα
- Κατάλληλο σε παραδοσιακές και ιστορικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αλλά και σε σύγχρονα περιβάλλοντα
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε εκδόσεις φωτισμού σε στύλο και κρεμαστού φωτισμού
- Ειδικά στηρίγματα και στύλοι ClassicStreet
- Βελτιστοποιημένα οπτικά για αποδοτικό και άνετο επίπεδο φωτισμού
- Πρίζα SR έτοιμη για σύνδεση με τυπικά και προηγμένα χειριστήρια φωτισμού

Εφαρμογή

- Αυτοκινητόδρομοι και οδοί
- Πάρκα και πλατείες
- Κατοικίες
- Κύριες αστικές οδοί για πεζούς και οχήματα, δευτερεύουσες και οικιστικές οδοί για πεζούς και οχήματα
- Κέντρα πόλεων και ιστορικές περιοχές
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές

Versions






ClassicStreet-BDP794-MK-BK



ClassicStreet-BSP794-MK-BK

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
WH



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
BK

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED63
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0,03

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	40 W
Surge Protection (Common/ Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορετική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	4.352 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.904 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	4.288 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794

