



ClassicStreet: menneisyyttä henkien, tulevaisuutta varten muotoiltu

ClassicStreet-valaisin muistuttaa tyyliältään 1900-luvun ikonisia katulyhtyjä. Se yhdistää tyylikkään muotoilun valaisinten hienovaraisiin yksityiskohtiin täyttäen samalla nykypäivän kaupunkivalaistuksen vaatimukset. LED-valojen ympärille suunniteltu ClassicStreet tarjoaa erinomaisen valaistuksen ja energiatehokkuuden katu- tai tievalaistukseen LEDGINE-O-moottorin ja käyttötarkoitukseen räätälöidyn optiikan ansiosta. Sen kevyesti kaartuva muotoilu yhdessä erillisten kiinnikkeiden ja tolppien kanssa luo modernin ilmeen, joka kaunistaa kaupunkeja ja luo omaleimaisen ja lämpimän tunnelman sekä yö- että päiväaikaan. Ei vain perinteisissä arkkitehtonisissa ympäristöissä, vaan myös moderneissa kaupunkiympäristöissä. Tässä nykyaikaisessa katuvalaistusratkaisussa on System ready (SR) -kanta, joka mahdollistaa yhdistämisen sekä erilliskäytettäviin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin, kuten Signifyn Interactiin. ClassicStreet-valaisimet voidaan varustaa myös erityisillä

valoresepteillämme, jotka säilyttävät taivaan pimeänä. Lisäksi jokainen ClassicStreet-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Hyödyt

- Erityispiirteenä nykyaikainen muotoilu, joka jäljittelee perinteisiin katulyhtyihin
- Luokkansa paras valaistus ja energiatehokkuus LEDGINE-O:lla ja räätälöidyllä optiikalla
- Soveltuu sekä perinteisiin että historiallisiin arkkitehtuureihin ja nykyaikaisempiin ympäristöihin
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Applications

- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
- Asuinalueet

Versions



ClassicStreet post top
white mask



ClassicStreet-BSP794-
MK-WH

- Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Ominaisuudet

- Saatavana pylvään päähän asennettavana ja riippuvana mallina
- Mallikohtaiset ClassicStreet-valaisinvarret ja -pylväät
- Optimoitu optiikka tuottaa tehokkaat ja miellyttävät valaistustasot
- SR-kanta voidaan yhdistää vakiomallisiin ja edistyneisiin valaistusohjaimiin




ClassicStreet post top
black mask





ClassicStreet-BSP794-
MK-BK


Mittapiirros



BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9



BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9



BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,03
Valonlähteiden määrä	20

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Musta
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Ei
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Kyllä
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Kyllä
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Kyllä
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väri- lämpötila (nim.)	Väri- toistoin- deksi (CRI)	Valonlähteen väri	Valaisimen valokeila	Optiikka (ulkova- laistus)
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3 348 lm	4000 K	70	740 Neutral white	152° x 155°	Symmetrinen valonjako 50
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3 172 lm	3000 K	80	830 Warm white	152° x 155°	Symmetrinen valonjako 50
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3 348 lm	4000 K	70	740 Neutral white	152° x 155°	Symmetrinen valonjako 50
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2 898 lm	4000 K	70	740 Neutral white	152° x 155°	Symmetrinen valonjako 50
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2 993 lm	4000 K	70	740 Neutral white	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3 796 lm	4000 K	70	740 Neutral white	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4 320 lm	4000 K	70	740 Neutral white	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3 250 lm	3000 K	80	830 Warm white	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4 352 lm	4000 K	70	740 Neutral white	-	Keskileveä valonjako 70

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väri- lämpötila (nim.)	Väri- toistoin- deksi (CRI)	Valonlähteen väri	Valaisimen valokeila	Optiikka (ulkova- laistus)
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3 904 lm	4000 K	70	740 Neutral white	30° - 5° x 153°	Keskileveä valonjako 50
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4 352 lm	4000 K	70	740 Neutral white	-	Keskileveä valonjako 70
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3 904 lm	4000 K	70	740 Neutral white	30° - 5° x 153°	Keskileveä valonjako 50
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4 288 lm	4000 K	70	740 Neutral white	-	Keskileveä valonjako 70
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	4000 K	70	740 Neutral white	30° - 5° x 153°	Keskileveä valonjako 50
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4 288 lm	4000 K	70	740 Neutral white	-	Keskileveä valonjako 70
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	4000 K	70	740 Neutral white	30° - 5° x 153°	Keskileveä valonjako 50

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Kyllä	10%
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Kyllä	10%
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Kyllä	10%
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Kyllä	10%
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Kyllä	10%
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Kyllä	10%
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Kyllä	10%
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Kyllä	10%
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Kyllä	10%

Mekaaniset tiedot ja runko


Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka	Optiikan suojan tyyppi
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Huurretty lasi
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Huurretty lasi
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Huurretty lasi
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	Tasolasi
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Tasolasi
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Tasolasi
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Tasolasi
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	Huurretty lasi
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Tasolasi
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Huurretty lasi
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Tasolasi

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka	Optiikan suojan tyyppi
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Huurrettu lasi
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Tasolasi
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Huurrettu lasi
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Tasolasi
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Huurrettu lasi


Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794


Polar normal diagrams




BDP794I - 912300023849




BDP794I - 912300023850




BDP794I - 912300023852




BDP794I - 912300023851




BDP794I - 912300023861



BDP794I - 912300023860



BDP794I - 912300023858



BDP794I - 912300023859