



ClassicStreet: menneisyydestä inspiroitunut, tulevaisuutta varten suunniteltu kaupunkivalaisin

ClassicStreet

Philipsin ClassicStreet-valaisin muistuttaa 1900-luvun klassikkokatulyhtyä. ClassicStreet yhdistää elegantin muotoilun perinteisten valaisinten hienovaraisiin yksityiskohtiin tinkimättä valaistustehosta. LED-tekniikka, Philipsin LEDGINE-O-alusta sekä räätälöidyt optikat takaavat erittäin energiatehokkaan ja laadukkaan valaistusratkaisun. Valaisimen hennosti kaareva muotoilu sekä yhteneväiset kiinnikkeet ja pylväävät luovat nykyaikaisen vaikutelman, jolla voidaan kaunistaa monia eri kaupunkiympäristöjä. ClassicStreet sopii perinteisten arkkitehtuurien lisäksi myös nykyaikaisempiin kaupunkiympäristöihin. Zhaga-liitännän ansiosta valaisimeen voidaan yhdistää sensoreita tai ohjainlaitteita joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa. ClassicStreet soveltuu myös älykkääseen valaistukseen, ja saatavilla on lisäksi valoreseptejä, joilla voidaan vähentää valosaasteen määrää. Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja huoltoa ja tarjoaa pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, kuten varaosätietoihin.

Hyödyt

- Nykyaikainen muotoilu, joka on saanu inspiraationsa perinteisistä katulyhdyistä
- Huippuluokan valaistusteho ja energiatehokkuus LEDGINE-O:n ja räätälöityjen optiikoiden ansiosta
- Soveltuu sekä nykyaikaisiin että historiallisiin kaupunkiympäristöihin
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Ominaisuudet

- Saatavana pylvään päähän asennettavana ja ripustettavana versiona
- Mallikohtaiset ClassicStreet-kiinnikkeet ja -pylväät
- Optimoidut optiikat takaavat tehokkaan ja miellyttävän valaistuksen
- SR-liitäntä takaa yhteensopivuuden erilaisten sensoreiden ja ohjainlaitteiden kanssa

Käyttökohteet



- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
- Asuinalueet
- Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Versions




ClassicStreet-BSP794-MK-BK

Mittapiirros



Mittapiirros



Tuotetiedot



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

Tuotetiedot



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,03
--	------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Musta
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Ei
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Kyllä
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Kyllä
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Kyllä
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 Warm white	3000 K	80
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 Neutral white	4000 K	70
912300023861	BDP794 LED52-4S/151°	52° - 7° x 151°	830 Warm white	3000 K	80
912300060035	830 II DW10 MK-WH GF BK BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 Neutral white	4000 K	70
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 Neutral white	4000 K	70
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	740 Neutral white	4000 K	70
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 Neutral white	4000 K	70
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 Neutral white	4000 K	70
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 Neutral white	4000 K	70
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70	-	740 Neutral white	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300060038	MK-BK FG				
	BK D9				
	BSP794	30° - 5° x	740 Neutral	4000 K	70
	LED63-4S/	153°	white		
	740 DM50				
	MK-BK GF				
	BK D9				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovaalaistus)
		Valovirta	määrä	
912300023849	BDP794	3 348 lm	20	Symmetrinen
	LED53-4S/740 PSU II			valonjako 50
	DS50 MK-WH GF			
912300023850	BDP794	3 172 lm	20	Symmetrinen
	LED52-4S/830 PSU II			valonjako 50
	DS50 MK-WH GF			
912300023851	BDP794	3 348 lm	20	Symmetrinen
	LED53-4S/740 PSU II			valonjako 50
	DS50 MK-WH GF			
912300023852	BDP794	2 898 lm	20	Symmetrinen
	LED42-4S/740 II			valonjako 50
	DS50 MK-WH FG BK			
912300023858	BDP794	2 993 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED42-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG BK			
912300023859	BDP794	3 796 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED53-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG BK			
912300023860	BDP794	4 320 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED63-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG BK			
912300023861	BDP794	3 250 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED52-4S/830 II			
	DW10 MK-WH GF BK			

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovaalaistus)
		Valovirta	määrä	
912300060035	BDP794	4 352 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM70			valonjako 70
	MK-WH FG BK D9			
912300060036	BDP794	3 904 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM50			valonjako 50
	MK-WH GF BK D9			
912300060033	BDP794	4 288 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM70			valonjako 70
	MK-BK FG BK D9			
912300060034	BDP794	3 840 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM50			valonjako 50
	MK-BK GF BK D9			
912300060039	BSP794	4 352 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM70			valonjako 70
	MK-WH FG BK D9			
912300060040	BSP794	3 904 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM50			valonjako 50
	MK-WH GF BK D9			
912300060037	BSP794	4 288 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM70			valonjako 70
	MK-BK FG BK D9			
912300060038	BSP794	3 840 lm	-	Keskileveä
	LED63-4S/740 DM50			valonjako 50
	MK-BK GF BK D9			

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
912300023849	BDP794 LED53-4S/740	33 W	Ylijännitesuoja 6 kV	
	PSU II DS50 MK-WH		(differentiaalimuoto), 8 kV	
	GF		(yhteismuoto)	
912300023850	BDP794 LED52-4S/830	42 W	Ylijännitesuoja 6 kV	
	PSU II DS50 MK-WH		(differentiaalimuoto), 8 kV	
	GF		(yhteismuoto)	

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
912300023851	BDP794 LED53-4S/740	33 W	Ylijännitesuoja 6 kV	
	PSU II DS50 MK-WH		(differentiaalimuoto), 8 kV	
	GF		(yhteismuoto)	
912300023852	BDP794 LED42-4S/740	26 W	Ylijännitesuoja 6 kV	
	II DS50 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto), 8 kV	
			(yhteismuoto)	

			Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)
Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	
912300023858	BDP794 LED42-4S/740	25 W	Ylijännitesuoja 10 kV
	II DW10 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023859	BDP794 LED53-4S/740	32 W	Ylijännitesuoja 10 kV
	II DW10 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023860	BDP794 LED63-4S/740	38,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
	II DW10 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300023861	BDP794 LED52-4S/830	40,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
	II DW10 MK-WH GF BK		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
912300060035	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM70 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060036	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM50 MK-WH GF BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300023849	BDP794 LED53-4S/740	Ei	Ei sovellettavissa
	PSU II DS50 MK-WH GF		
912300023850	BDP794 LED52-4S/830	Ei	Ei sovellettavissa
	PSU II DS50 MK-WH GF		
912300023851	BDP794 LED53-4S/740	Ei	Ei sovellettavissa
	PSU II DS50 MK-WH GF		
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II	Kyllä	10%
	DS50 MK-WH FG BK		
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II	Ei	Ei sovellettavissa
	DW10 MK-WH FG BK		
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II	Ei	Ei sovellettavissa
	DW10 MK-WH FG BK		
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II	Ei	Ei sovellettavissa
	DW10 MK-WH FG BK		
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II	Ei	Ei sovellettavissa
	DW10 MK-WH GF BK		

Mekaaniset tiedot ja runko

		Optiikan suojan	Iskunkestävyysluokka
Order Code	Full Product Name	tyyppi	
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II	Huurrettu lasi	IK08
	DS50 MK-WH GF		
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II	Huurrettu lasi	IK08
	DS50 MK-WH GF		

			Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)
Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	
912300060033	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM70 MK-BK FG BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060034	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM50 MK-BK GF BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060039	BSP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM70 MK-WH FG BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060040	BSP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM50 MK-WH GF BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060037	BSP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM70 MK-BK FG BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)
912300060038	BSP794 LED63-4S/740	40 W	Ylijännitesuoja 6 kV
	DM50 MK-BK GF BK		(differentiaalimuoto), 8 kV
	D9		(yhteismuoto)

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300060035	BDP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM70 MK-WH FG BK D9		
912300060036	BDP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM50 MK-WH GF BK D9		
912300060033	BDP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM70 MK-BK FG BK D9		
912300060034	BDP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM50 MK-BK GF BK D9		
912300060039	BSP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM70 MK-WH FG BK D9		
912300060040	BSP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM50 MK-WH GF BK D9		
912300060037	BSP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM70 MK-BK FG BK D9		
912300060038	BSP794 LED63-4S/740	Kyllä	10%
	DM50 MK-BK GF BK D9		

		Optiikan suojan	Iskunkestävyysluokka
Order Code	Full Product Name	tyyppi	
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II	Huurrettu lasi	IK08
	DS50 MK-WH GF		
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50	Tasolasi	IK09
	MK-WH FG BK		

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan	
		tyyppi	Iskunkestävyyssluokka
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Huurrettu lasi	IK08
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Huurrettu lasi	IK08


Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan	
		tyyppi	Iskunkestävyyssluokka
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Huurrettu lasi	IK08
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Huurrettu lasi	IK08
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Huurrettu lasi	IK08

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794	
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794	
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794	
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794	
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794	
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794	
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794	
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794	

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794	
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794	
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794	
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794	
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794	
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794	
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794	
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794	


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023851




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023861



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023860



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023859

