



## ClassicStreet: ett eko av det förflutna, format för framtiden

ClassicStreet framkallar den ikoniska skönheten i 20-talets gatlyktor och kombinerar elegant design med de subtila detaljerna hos äldre armaturer – samtidigt som dagens krav på stadsbelysning uppfylls. ClassicStreet är utformad kring LED och ger enastående belysning och energiprestanda för gatubelysning eller vägbelysning tack vare LEDGINE-O-motorn och den applikationsanpassade optiken. Den mjukt böjda designen, tillsammans med särskilda fästen och stolpar, skapar ett modernt utseende som förskönar städer och skapar distinkta och varma natt- och dagtidsmiljöer. Inte bara i traditionella arkitektoniska miljöer, utan även i moderna stadsmiljöer. Denna moderna gatubelysningslösning har ett System ready-uttag (SR), vilket gör den framtidsklar för parkoppling med fristående eller avancerade styr- och belysningsprogram som Interact från Signify. ClassicStreet-armaturerna kan även utrustas med våra dedikerade ljusrecept som bevarar den mörka himlen. Dessutom är

varje ClassicStreet-armatur unik tack vare appen Signify Service tagg. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

## Fördelar

- Distinkt modern design inspirerad av traditionella gatlykter
- Bäst belysning och energiprestanda med LEDGINE-O och skräddarsydd optik
- Passar såväl traditionella och historiska arkitektoniska miljöer som mer moderna omgivningar
- Servicetag för enkel installation och underhåll

## Applications

- Vägar och gator
- Parker och torg

## Versions




ClassicStreet post top  
white mask

- Bostadsområden
- Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
- Stads kärnor och historiska miljöer
- Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

## Funktioner

- Finns i utföranden för belysning i stolptoppar och nedpendlad belysning
- Specialutformade ClassicStreet-fästen och -stolpar
- Optimerad optik för effektiva och behagliga belysningsnivåer
- SR-uttag förberett för parkoppling med ljusstyrning av standardtyp och avancerad typ

## Måttskiss



BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

### Allmän information

Lampfamiljskod	LED52 [LED module 5200 lm]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

### Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Ljusflöde	3 172 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningindex	80
Antal ljuskällor	20
Ljuskällans färg	830 varmvit
Armaturens ljusfördelning	152° x 155°
Optiktyp utomhus	Symmetrisk ljusfördelning 50

### Drift och elektricitet

Strömförbrukning	42 W
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Svart
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtälig]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	Matt glas


## Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja

## Produktdata

Produktfamiljskod	BDP794 [CLASSICSTREET TOP]
-------------------	----------------------------

## Polar normal diagrams



BDP794| - 912300023850