



ClassicStreet: gemiři yansıtıyor, geleceęe řekil veriyor

20. yzyıl sokak fenerlerinin akıllarda kalan gzellięini aęrıřtıran ClassicStreet, řık tasarım ile eski aydınlatma armatrlerinin ince ayrıntılarını bir araya getirmenin yanı sıra gnmzn kentsel aydınlatma gereksinimlerini de karřılamaktadır. LED etrafında tasarlanan ClassicStreet, LEDGINE-O motoru ve uygulamaya zel optikleri sayesinde sokak veya yol aydınlatması iin olaęanst dzeyde aydınlatma ve enerji performansı sunuyor. Hafif kavisli tasarımı, zel braketleri ve direkleriyle řehirleri gzelleřtiren aędař bir grnm yaratırken, gece ve gndzleri farklı ve sıcak ambiyanslar yaratıyor. Geleneksel mimari yapıların yanı sıra modern kentsel ortamlar iin de uygundur. Bu aędař sokak aydınlatması zm, hem baęımsız hem de Signify'ın Interact uygulaması gibi geliřmiř kontrol ve aydınlatma yazılımı uygulamalarıyla eřleřtirilmesini saęlayan System Ready (SR) soketi sayesinde geleceęe hazırdır. ClassicStreet aydınlatma armatrleri, karanlık gkyznn gzellięini bozmayan zel

ışık tariflerimize sahiptir. Ayrıca, Signify Service etiket uygulaması sayesinde her ClassicStreet armatürü benzersiz bir şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu sayede bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir, aydınlatma varlıkları ve yedek parçalarından oluşan dijital bir kütüphane oluşturmanız mümkün olur.

[BENEFITS]

- Geleneksel sokak fenerlerinden ilham alınarak geliştirilen benzersiz çağdaş tasarım
- LEDGINE-O ve özel optiklerle aydınlatma ve enerji performansında sınıfının en iyisi
- Geleneksel ve tarihi mimari yapıların yanı sıra modern ortamlar için de uygundur
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi

[APPLICATIONS]

- Yol ve Sokak
- Parklar ve meydanlar
- Konutlar

[VERSIONS]





ClassicStreet post top
white mask

- Ana kent içi yollar ve caddeler; yan yollar ve yerleşim bölgesindeki yollar ve caddeler
- Şehir merkezleri ve tarihi alanlar
- Bisiklet ve yürüyüş yolları, meydanlar, parklar ve oyun alanları



[FEATURES]

- En üst aydınlatma ve askılı aydınlatma modelleri mevcuttur
- Özel ClassicStreet destekleri ve direkleri
- Rahat ve verimli aydınlatma seviyeleri için optimize edilmiş optikler
- Standart ve gelişmiş aydınlatma kontrolleriyle eşleştirilmeye hazır SR soketi

[DIMENSIONALDRAWING]



BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK



BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03
Işık kaynağı sayısı	20

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP794 [CLASSICSTREET TOP]
------------------	----------------------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Değiştirilebilen ışık kaynağı
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Hayır
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Hayır
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Hayır
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Evet
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Evet
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Evet
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Evet
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık kaynağı rengi	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	152° x 155°	Simetrik dağıtım 50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3.172 lm	3000 K	80	830 sıcak beyaz	152° x 155°	Simetrik dağıtım 50
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	152° x 155°	Simetrik dağıtım 50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2.898 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	152° x 155°	Simetrik dağıtım 50
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2.993 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	52° - 7° x 151°	Geniş dağıtım 10
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3.796 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	52° - 7° x 151°	Geniş dağıtım 10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4.320 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	52° - 7° x 151°	Geniş dağıtım 10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3.250 lm	3000 K	80	830 sıcak beyaz	52° - 7° x 151°	Geniş dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi


Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır	Yok
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır	Yok
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır	Yok
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Evet	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır	Yok
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır	Yok
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır	Yok
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Hayır	Yok


Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Optik kapak tipi
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Buzlu cam
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Buzlu cam
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Buzlu cam
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	Düz cam
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Düz cam
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Düz cam
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Düz cam
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	Buzlu cam


[POLARNORMALDIAGRAMS]




BDP794I - 912300023849




BDP794I - 912300023850




BDP794I - 912300023852




BDP794I - 912300023851




BDP794I - 912300023861



BDP794I - 912300023860



BDP794I - 912300023858



BDP794I - 912300023859