



ClassicStreet: відлуння минулого, сформоване для майбутнього

Нагадуючи культову красу вуличних ліхтарів 20-го століття, ClassicStreet поєднує елегантний дизайн з витонченими деталями традиційних світильників, водночас задовольняючи сучасні вимоги міського освітлення. Розроблений на основі світлодіодів, світильник ClassicStreet забезпечує видатний рівень освітлення та енергоефективності для вуличного або дорожнього освітлення завдяки двигуну LEDGINE-O та оптиці, адаптованій до потреб конкретного застосування. Його плавно вигнутий дизайн у поєднанні зі спеціальними кронштейнами та стовпами створює сучасний вигляд, який прикрашає міста, створюючи характерну та теплу нічну та денну атмосферу. Не лише в традиційному архітектурному середовищі, але й у сучасному міському середовищі. Це сучасне рішення для вуличного освітлення оснащено розеткою System ready (SR), що робить його готовим до майбутнього поєднання з автономними або розширеними програмними застосунками для

керування та освітлення, такими як Interact від Signify. Світильники ClassicStreet також можуть бути оснащені спеціальними режимами освітлення, які зберігають темне небо. Крім того, кожен світильник ClassicStreet можна унікально ідентифікувати завдяки додатку Signify Service tag. Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині джерцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це робить операції з технічного обслуговування та програмування швидшими та простішими, а також дозволяє створити цифрову бібліотеку засобів освітлення та запасних частин.

Переваги

- Характерний сучасний дизайн, натхненний традиційними вуличними ліхтарями
- Найкраще у своєму класі освітлення та енергоефективність із LEDGINE-O та індивідуальною оптикою
- Підходить як для традиційних, історичних архітектурних умов, так і для сучасних середовищ
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування

Applications

- Дороги та вулиці
- Парки та площі

Версії




ClassicStreet post top
white mask

- Житлові будинки
- Головні міські дороги та вулиці, бічні й житлові дороги та вулиці
- Центри міст і історичні зони
- Вело- та пішохідні доріжки, сквери, парки й дитячі майданчики

Характеристики

- Доступні версії освітлення на верхівці щогли та підвісного освітлення
- Спеціальні кронштейни та стовпи ClassicStreet
- Оптимізована оптика для ефективного та комфортного освітлення
- Розетка SR готова до підключення до стандартних та розширених елементів керування освітленням

Розміри



BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Загальна інформація

Код сімейства ламп	LED63 [LED module 6300 lm]
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0,03
Світловий потік	4 320 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Кількість джерел світла	20
Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Розширення променя світла світильника	52° - 7° x 151°
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Широкий розподіл 10

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність	38,5 W
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі

Елементи керування й затемнення

3 регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Чорний
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK09 [10 Дж]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Тип кришки об'єктива	Пласке скло


Затвердження й застосування

Позначка займистості	-
Знак CE	Так

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	BDP794 [CLASSICSTREET TOP]
-------------------------	----------------------------

Polar normal diagrams



BDP794I – 912300023860

