



CityVario – Kilpailukykyinen ja modulaarinen valaisinvalikoima

Valitse viiden modulaarisen LED-valaisimen joukosta: Post Top, Asymmetrinen, Kuppi, Riippuvalaisin ja Katenaarivalaisin. Suunniteltu kilpailukykyiseen hinnoitteluun, helppoon huoltoon ja kestävään kehitykseen. Siinä on uudelleenkäytettäviä komponentteja, vähemmän materiaali-jätettä ja parannettu elinkaara-vaikutus. Nämä valaisimet tarjoavat edullisen hinnan, helpon päivitettävyyden ja pienemmän materiaalikulutuksen, auttaen kuntia saavuttamaan energiatavoitteet ja säilyttämään klassisen ulkoasun.

Hyödyt

- Modulaarinen valaistusperhe, suunniteltu kustannustehokkaaksi, rakennettu kestävä kehityksen mukaisesti
- LEDGINE-O- ja Ledigine P -alustat parhaan suorituskyvyn, valittavissa olevien värilämpötilojen ja valonjakojen saavuttamiseksi
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L90)

- Helppo pääsy liitännälaitteeseen, suojattu ilkevallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)
- Kilpailukykyinen EPD-arvo

Applications

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet

- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Ominaisuudet

- Kilpailukykyinen ja modulaarinen tuotevalikoima
- Vahva kestävän kehityksen suorituskyky

- Kustannustehokas ja tulevaisuudenkestävä
- Lumen-pakettien (800–10000 lm) ja värilämpötilojen (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) valikoima
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa asennusta ja huoltoa
- Ei saatavilla

Versions



CityVario Bowl Screw




CityVario Asymetric




CityVario Asymetric

Mittapiirros



BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S



BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	LED60 [LED module 6000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteen väri	730 Warm white
Optiikka (ulkovalaistus)	Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle)

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiali)	-
---	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Tummanharmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Optiikan suojan tyyppi	Lasi

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valaisimen valokeila
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	5 127 lm	50° - 4° x 123°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	5 127 lm	50° - 4° x 123°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	4 280 lm	37° - 9° x 148°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	33,1 W
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	32,6 W
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	32,6 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	Ei
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	Kyllä
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyys- luokka	Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	Vakiokallistuskulma var- siasennuksessa
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	IK10	-	0°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	IK09	-	0°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	IK09	0°	-


Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	BPS300
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	BPS300
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	BDS300


Polar normal diagrams



912300060804



912300060803



912300060802