



CityVario

BDS300



CityVario – Konkurencieschopné a modulárne portfólio

Vyberte si spomedzi piatich modulárnych LED svietidiel: Post Top, Asymetrický, Bowl, Závesný a Katenárny. Navrhnuté pre konkurencieschopné ceny, jednoduchú údržbu a udržateľnosť. Vyznačuje sa opakovane použiteľnými komponentmi, znížením materiálového odpadu a zlepšeným environmentálnym dopadom počas životného cyklu. Tieto svietidlá ponúkajú cenovú dostupnosť, jednoduché modernizácie a znížené použitie materiálov, čím pomáhajú mestám dosiahnuť energetické ciele pri zachovaní klasickej estetiky.

Výhody

- Nízke náklady
- Platformy LEDGINE-O a Ledigine P pre najlepší výkon, výber farebných teplôt a distribúcií svetla.
- Dlhá životnosť: 100 000 hodín pri L90 a viac
- Jednoduchý prístup k predradníku, odolnosť voči vandalizmu (IK10) a vysoká ochrana proti priesakom (IP66)
- Kompletné EPD skóre

Applications

- Mestské a obytné zóny
- Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov

Versions







CityVario Suspended/
Catenar

- Centrá miest a námestia
- Parkoviská

Vlastnosti

- Konkurencieschopné a modulárne portfólio
- Silná výkonnosť v oblasti udržateľnosti
- Cenovo výhodné a pripravené na budúcnosť
- Rozsah svetelných výkonov (800 až 10000 lm) a teplôt farieb svetla (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Servisná značka pre jednoduchú montáž a údržbu
- Nie je k dispozícii

Rozmerový obrázok



BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED60 [LED module 6000 lm]
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Svetelný tok	5 127 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	730 teplá biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	50° - 4° x 123°
Typ optiky, exteriér	Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050)

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	-
--	---

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Tmavosivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Typ optického krytu	Sklo

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	33,1 W
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	32,6 W
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	33,1 W
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	32,6 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	Nie
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	Áno
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	Nie
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	Áno


Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	IK10
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	IK09
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	IK10
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	IK09


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	BSS300
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	BSS300
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	BSS301
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	BSS301


Polar normal diagrams




912300060806



912300060808



912300060807



912300060805