



Metronomis LED – en föreställning med ljus och skuggor

Metronomis LED är den första armaturserien i världen som erbjuder en palett av ljuseffekter som ger projekten en unik kontextuell eller estetisk touch. Ett innovativt spel av reflektioner, där ljus och skuggor som kastar ett mönster på marken eller i kupan för att ge ytterligare atmosfär. Fyra ikoniska designer finns tillgängliga: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch med hatt (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) och Metronomis LED Fluid (BDS670). Varje armaturdesign har en visuell och modulär koppling till Metronomis I, reducerad till dess väsentliga delar. Under dagen smälter den diskreta, transparenta designen in i stadsmiljön, oavsett om det är modern eller klassisk arkitektur och omgivning, medan utseendet kvällstid är både funktionellt och dekorativt. Metronomis LED-familj är flexibel och modulär och har en rad olika pelare och en mängd olika effekter. Det gör det möjligt för arkitekter och ljusdesigners att skapa en enhetlig och konsekvent

belysningsdesign i alla stadsmiljöer, samtidigt som den återspeglar skillnaderna i stadskultur och historia. Metronomis LED erbjuder också alla fördelar med LEDGINE. Den här armaturserien är energibesparande, kan underhållas och uppgraderas och är utformad för att bibehålla utmärkt ljuskvalitet under hela sin livslängd.

Fördelar

- Gör din stad unik med en ren design och palett med belysningseffekter
- Fullständig och nyskapande lösning med stolpar och armaturer i enhetlig design
- Enastående visuell komfort med flera olika geometrier för att optimera säkerheten
- Framtidsklar med ett Zhaga-D4i systemfärdigt uttag för anslutning med Interact styrsystem
- Servicetag för enkel installation och underhåll

Applications

- Stadskärnor och torg
- Handels- och affärscentrer
- Bostadsområden och arkitektoniska områden

Versions



OPPR BDS650i 0017




Metronomis LED Fluid featuring a signature washlight effect to create ambiance

Funktioner

- Stort urval av ljuseffekter (på marken, i/utanför kupa)
- 2D-gravyr för att anpassa armaturer ytterligare
- Välj mellan färgtemperaturer och färgåtergivning för olika atmosfärer: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Effektivitet på upp till 157 lm/W
- Torch-utförande med ULR <1 %
- Livslängd upp till 100 000 timmar @L96 B10
- Fem speciella aluminium- och trästolpar (3,5 och 4 meter)
- 5 års standardgaranti (möjlighet att förlänga upp till 10 år)

Måttskiss



BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Allmän information

Lampfamiljskod	LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	5,37
Ljusflöde	3 306 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Armaturens ljusfördelning	17°
Optiktyp utomhus	Metronomis ljusfördelning, symmetrisk

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	32 W
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskyddsnivå upp till 10 kV

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg Grå

Kod för kapslingsklass IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK10 [20 J slagtålig]

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Standardvinkel för sidoingång -

Typ av optisk kåpa Polykarbonatkupa/kåpa

Användning och godkännande


Säkerhetsmärkning, antändlighet -

CE-märkning Ja

Produktdata

Produktfamiljskod BDS670 [METRONOMIS LED CONE FLUID]

Polar normal diagrams



BDS650I - 910925869082