



UNILinear Flex. – boltívek megvilágítása élénk színnel

UNILinear Flex

Az UNILinear Flex valóban és kiválóan víz- és porálló LED-szalag, amelynek professzionális kialakítása garantálja a világítási teljesítményt. Az UV-álló poliuretánnal való feltöltésnek és az öntözőrendszereknél alkalmazott tömítőragasztó használatának köszönhetően nemcsak a megvilágító fény kiváló színekonszisztenciáját biztosítja, hanem a zord kültéri környezettől is megvédi a termékeket. Használható díszítő világításra és a tájékozódási funkciót segítő világításra kültéren, a magasabb színvisszaadási index (CRI: 80) pedig jó világítási teljesítményt biztosít a színvisszaadás tekintetében.

Előnyök

- Vízálló, fénye élénk színű
- Kevesebb karbantartási költség és kevesebb aggodalom a vízinvázió miatt

Szolgáltatások

- UV-álló poliuretánnal lezárva, színeltolódás és UV-állóság-előregedés nélkül
- Különféle fényáramok méterenként 400 lm és 1200 lm között
- Opcionális CCT 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB különböző alkalmazásokhoz
- CRI80 az élénk színek érdekében
- SDCM $\leq$ 5, jobb színekonszisztencia a vizuális kényelem érdekében
- Egyenáramú, 24 VDC, III. osztály a biztonságos használat érdekében
- Hosszú élettartam 30K óra. L70B50@35°C
- Tápkábel (1000 mm) a csatlakoztatáshoz
- CB

UNILinear Flex

Alkalmazás

- Dekorációs világítás
- Tájékozódást segítő világítás
- Boltívek megvilágítása

Versions



UNILinear Flex Neon LED strips

Méretezett rajza

