


PHILIPS

Lighting



UNILinear Flex. Canlı renklere sahip bir kontur aydınlatma

UNILinear Flex

UNILinear Flex aydınlatma performansını garanti etmek için mükemmel biçimde su ve toz geçirmeyen profesyonel tasarıma sahip LED şeritlerdir. UV önleyici poliüretanlı dolgu ve yıkama yöntemleri sızdırmazlık tutkalı ile işleme sayesinde yalnızca yüksek kaliteli aydınlatma rengi tutarlılığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış mekan ürünlerini sert dış etkenlere karşı da korur. Dış mekanda dekorasyon aydınlatması ve yol gösterme aydınlatması için kullanılabilir, daha yüksek CRI (80) renksel geriverimde iyi aydınlatma performansı sunar.

Faydaları

- Su geçirmez ve canlı ışık rengi
- Daha az bakım maliyeti ve su girişiyle ilgili daha az sorun

Özellikler

- IP68, renk geçişi olmaksızın UV önleyici poliüretanla sızdırmazlık sağlanır ve UV kaynaklı yaşlanmayı önler
- Metre başına 400 lm - 1200 lm arasında farklı lümen çıkışı
- Farklı uygulama için isteğe bağlı CCT 2500 K/3000 K/4000 K/5000 K/RGB
- Daha iyi canlı renksel geriverim için CRI80
- SDCM \leq 5, göz konforu için daha iyi renk tutarlılığı
- DC 24VDC, Güvenlik kullanımı için Sınıf III
- Uzun kullanım ömrü 30.000 sa. 35°C'de L70B50
- Bağlantı için dayanıklı kablo (1000 mm)
- CB ve CE sertifikalı

UNILinear Flex

Uygulama

- Dekoratif aydınlatma
- Yol gösterme aydınlatması
- Kontur aydınlatma

Versions



UNILinear Flex Neon LED strips







UNILinear Flex Neon LED strips



UNILinear Flex Neon LED strips

Boyutlu çizim



UNILinear Flex

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >90

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi Opal

Muhafaza Rengi Beyaz

Mekanik çarpışma koruma kodu IK04

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	930 sıcak beyaz	3000 K	5.750 lm
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	940 nötr beyaz	4000 K	6.000 lm
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	927 sıcak beyaz	2700 K	1.500 lm
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	930 sıcak beyaz	3000 K	2.000 lm
63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	930 sıcak beyaz	3000 K	3.250 lm
63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	935 sıcak beyaz	3500 K	2.750 lm
63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	935 sıcak beyaz	3500 K	4.500 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W

