


**PHILIPS**

**Lighting**



# UNILinear Flex. chiếu hắt dạng vòm với màu sắc sống động

## UNILinear Flex

UNILinear Flex là dòng đèn LED dây chống nước và chống bụi thực sự xuất sắc với thiết kế chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng cao. Nhờ được phủ lớp sơn polyurethane chống tia cực tím và xử lý bằng phương pháp phun keo gắn, sản phẩm này không những đảm bảo độ đồng nhất màu sắc ánh sáng chất lượng cao mà còn bảo vệ sản phẩm ngoài trời khỏi những điều kiện môi trường bên ngoài khắc nghiệt. Có thể sử dụng sản phẩm này trong chiếu sáng trang trí và chiếu sáng dẫn hướng ngoài trời, CRI cao (80) mang lại hiệu suất hoàn màu tuyệt vời.

### Lợi ích

- Chống nước và màu sắc ánh sáng sống động
- Chi phí bảo trì thấp và giảm bớt lo ngại bị nước xâm nhập

### Tính năng

- Được bọc kín bằng sơn Polyurethane không gây đổi màu và chống lão hóa do tia cực tím
- Mức quang thông đa dạng từ 400lm đến 1200lm trên mét
- CCT tùy chọn 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB cho nhiều ứng dụng khác nhau
- CRI80 cho khả năng hoàn màu sống động chất lượng cao hơn
- SDCM $\leq$  5, độ đồng nhất màu sắc tốt hơn, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho thị giác
- DC 24VDC, Hạng III cho sử dụng an toàn
- Tuổi thọ cao 30.000 giờ. L70B50@35°C
- Cáp dẫn (1000mm) để kết nối
- CB

# UNILinear Flex

## Ứng dụng

- Chiếu sáng trang trí
- Chiếu sáng dẫn đường
- Chiếu hắt dạng vòm





## Phiên bản



UNILinear Flex Neon LED strips

UNILinear Flex Neon LED strips

## Bản vẽ kích thước



## Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Không

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >90

## Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) Không

## Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Trắng đục

Màu sắc vỏ thiết bị Trắng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK04

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

## Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Không

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Quang thông
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	927 ánh sáng trắng ấm	2700 K	5.500 lm
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	930 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.750 lm
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	940 trắng trung tính	4000 K	6.000 lm
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	927 ánh sáng trắng ấm	2700 K	1.500 lm
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	930 ánh sáng trắng ấm	3000 K	2.000 lm
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	927 ánh sáng trắng ấm	2700 K	3.250 lm
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	930 ánh sáng trắng ấm	3000 K	3.250 lm
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	935 ánh sáng trắng ấm	3500 K	2.750 lm
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	935 ánh sáng trắng ấm	3500 K	4.500 lm

## Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 W
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 W
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W

