



UNILinear Flex. Real IP68 色彩生動之外部層 板照明

UNILinear Flex

UNILinear Flex 採用專業設計防水防塵 LED 燈帶，保證達到出色照明效能。產品採用抗紫外線聚氨酯填充，並以灌膠方式密封，確保高品質照明色彩一致性，同時保護產品在室外不受惡劣環境影響。可用於戶外裝飾照明和引導照明，高階 CRI (80) 具良好演色性，可實現絕佳照明效果。

优点

- Real IP68 防水且照明色彩生動
- 防水且照明色彩生動
- Real IP68 防水且照明色彩生動
- 減少進水的維修成本和顧慮
- 減少進水的維修成本和顧慮
- 減少進水的維修成本和顧慮

特点

- IP68，以抗紫外線聚氨酯密封，避免色偏和抗紫外線老化；
- 采用抗紫外線聚氨酯密封，避免色偏和抗紫外線老化
- IP68，以抗紫外線聚氨酯密封，避免色偏和抗紫外線老化；
- 流明輸出從每公尺 400lm 到 1200lm 不等；
- 流明輸出從每公尺 400lm 到 1200lm 不等
- 流明輸出從每公尺 400lm 到 1200lm 不等；
- 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB CCT 可搭配不同應用選購；
- 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB 可搭配不同應用選購
- 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB CCT 可搭配不同應用選購；
- 搭配 CRI80，演色性更鮮明；
- 搭配 CRI80，演色性更鮮明
- 搭配 CRI80，演色性更鮮明；
- 搭配 SDCM≤ 5，色彩一致性更高，營造舒適視覺效果；
- 搭配 SDCM≤ 5，色彩一致性更高，營造舒適視覺效果
- 搭配 SDCM≤ 5，色彩一致性更高，營造舒適視覺效果；
- DC 24VDC，安全等級 III，確保使用放心；
- DC 24VDC，安全等級 III，確保使用放心
- DC 24VDC，安全等級 III，確保使用放心；
- 使用壽命長達 3 萬小時。L70B50@35°C；
- 使用壽命長達 3 萬小時。L70B50@35°C
- 使用壽命長達 3 萬小時。L70B50@35°C；
- 連接用導引電纜 (100 公分)；
- 連接用導引電纜 (1000mm)
- 連接用導引電纜 (100 公分)；
- 通過 CB 和 CE 認證；
- 通過 CB 和 CE 認證
- 通過 CB 和 CE 認證；

应用

- 裝飾用照明
- 裝飾用照明
- 裝飾用照明
- 引導照明
- 引導照明
- 引導照明
- 游泳池
- 游泳池
- 游泳池
- 凹圓形天棚照明
- 凹圓形天棚照明
- 凹圓形天棚照明





UNILinear Flex

Versions



UNILinear Flex Neon LED strips

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	
演色性指數 (CRI)	>90
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	乳白色
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK04
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	無

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	927 暖白光	2700 K	5,500 lm
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	930 暖白光	3000 K	5,750 lm
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	940 中性白光	4000 K	6,000 lm
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	927 暖白光	2700 K	1,500 lm
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	930 暖白光	3000 K	2,000 lm
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	927 暖白光	2700 K	3,250 lm
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	930 暖白光	3000 K	3,250 lm
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	935 暖白光	3500 K	2,750 lm
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	935 暖白光	3500 K	4,500 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 W
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 W
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W

