



Det enkla sättet att förverkliga dina LED-visioner för vägbelysning – UniStreet gen2

UniStreet gen2

UniStreet gen2 är utformad för stora projekt där LED-belysning ska införas och är den perfekta direktersättningen vid storskaliga armaturbyten för kommuner. Tack vare den höga effektiviteten och låga startkostnaden ger UniStreet gen 2-armaturer snabb återbetalning och avsevärda besparingar när det gäller energiförbrukning inom en kort tidsperiod. Enkel installation och underhåll möjliggörs av Philips Service Tag och Philips SR (System Ready)-sockel gör den framtidsklar. Du kan parkoppla den här armaturen med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City. UniStreet gen2 finns med ett antal olika typer av optik och ljusflöden som kan ställas in ytterligare för att uppfylla exakta projektkrav, vilket gör den till den perfekta direktersättningen för traditionella ljuskällor. Den kompakta armaturen av högkvalitativa material är även enkel att demontera och återvinna i slutet av dess livslängd.

Fördelar

- Direktersättning för traditionella armaturer
- Hög effektivitet och energibesparingar
- Materialens höga kvalitet ger längre livslängd och minskar underhållsbehovet

Funktioner

- Många användningsområden tack vare stort sortiment med optik, justerbara ljusflöden och fällbara stolparmar
- Lätt att identifiera armaturerna tack vare Philips Service Tag
- Framtidsklar tack vare SR (System Ready)-sockel
- Armaturen har även dedikerade ljusrecept som bidrar till att: 1) bibehålla ett optimalt ekosystem för fladdermöss och 2) bevara en mörk natthimmel och minska spilljus
- Förhöjt stöttåligt skydd med IK09-glaskupa som tillval

Användning



- Gator och vägar
- Gatubelysning i bostadsområden

Versions





LumiStreet/UniStreet gen2 Medium

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Produktinformation



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	160° – 42° x 54°
Optiktyp utomhus	Medelstrålande ljusfördelning 11
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/ Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	Programmerbart
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED54	1 enhet
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED64	1 enhet
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED80	1 enhet
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED100	1 enhet
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED120	1 enhet
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED150	2 enheter
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED300	2 enheter
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED400	2 enheter
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED150	2 enheter
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 enheter
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED400	2 enheter
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED20	1 enhet
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED20	1 enhet
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25	1 enhet
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25	1 enhet
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet

Ljusteknik

Korrelerad						Korrelerad					
Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöd	Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöd
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	neutralvit	4000 K	70	2 992 lm	910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	varmvit	3000 K	80	3 741 lm
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	varmvit	3000 K	80	2 958 lm	910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	neutralvit	4000 K	70	4 524 lm
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	neutralvit	4000 K	70	3 828 lm	910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	neutralvit	4000 K	70	5 394 lm

Korrelerad						Korrelerad					
Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
910925868089	BGP293	740	4000 K	70	6 864 lm	910925868074	CLO-DDF1 D1				
	LED80-4S/7	neutralvit					BGP291	740	4000 K	70	1 716 lm
	40 II DM11						LED20-4S/7	neutralvit			
	CLO-DDF1 D18						40 II DM11				
910925868090	BGP293	740	4000 K	70	8 448 lm	910925868075	CLO-DDF1 D18				
	LED100-4S/7	neutralvit					BGP291	830	3000 K	80	1 716 lm
	740 II DM11						LED20-4S/8	varmvit			
	CLO-DDF1 D1						30 II DM11				
910925868091	BGP293	740	4000 K	70	10 005 lm	910925868076	CLO-DDF1 D18				
	LED120-4S/7	neutralvit					BGP291	740	4000 K	70	2 112 lm
	740 II DM11						LED25-4S/7	neutralvit			
	CLO-DDF1 D1						40 II DM11				
910925868071	BGP294	740	4000 K	70	12 760 lm	910925868077	CLO-DDF1 D18				
	LED150-4S/7	neutralvit					BGP291	830	3000 K	80	2 112 lm
	740 II DM11						LED25-4S/8	varmvit			
	CLO S05ZIZI						30 II DM11				
910925868072	BGP294	740	4000 K	70	24 940 lm	910925868078	CLO-DDF1 D18				
	LED300-4S/7	neutralvit					BGP291	740	4000 K	70	2 992 lm
	740 II DM11						LED35-4S/7	neutralvit			
	CLO S05ZIZI						40 II DM11				
910925868073	BGP294	740	4000 K	70	32 300 lm	910925868079	CLO-DDF1 D18				
	LED400-4S/7	neutralvit					BGP291	830	3000 K	80	2 992 lm
	740 II DM11						LED35-4S/8	varmvit			
	CLO S05ZIZI						30 II DM11				
910925868092	BGP294	740	4000 K	70	12 760 lm	910925868080	CLO-DDF1 D18				
	LED150-4S/7	neutralvit					BGP291	740	4000 K	70	3 872 lm
	740 II DM11						LED45-4S/7	neutralvit			
	CLO-DDF1 D1						40 II DM11				
910925868093	BGP294	740	4000 K	70	24 940 lm	910925868081	CLO-DDF1 D18				
	LED300-4S/7	neutralvit					BGP291	830	3000 K	80	3 741 lm
	740 II DM11						LED45-4S/8	varmvit			
	CLO-DDF1 D1						30 II DM11				
910925868094	BGP294	740	4000 K	70	32 300 lm		CLO-DDF1 D18				
	LED400-4S/7	neutralvit									
	740 II DM11										

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	20,5 W	910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	24,5 W	910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26,5 W	910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	36,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	44 W
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	55 W
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	67 W
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	82 W
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	168 W
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	220 W
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	82 W
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	220 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	13,6 W
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	14,8 W
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	15,6 W
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	19 W
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22,5 W
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	24,5 W
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26,5 W
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nej
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nej
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nej


Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP293
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP293
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP293
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866930




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866941




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866644




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866899




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866904




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868071




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866898

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866934



Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866914

