



Yol aydınlatmanızı LED'e dönüştürmenin kolay yolu – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Geniş ölçekli LED'leştirme projeleri için tasarlanan UniStreet gen2, belediyeler için ideal 1:1 aydınlatma armatürü değiştirme çözümüdür. UniStreet gen2 armatür, yüksek verimliliği ve düşük ilk yatırım maliyeti sayesinde kısa sürede geri ödeme ve enerji tüketimi açısından önemli tasarruf sağlıyor. Service etiketi sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır, SR (Sisteme Hazır) soket bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür. Çeşitli optik ve lümen paketleriyle sunulan ve hatta proje gereksinimlerine tam olarak uyacak şekilde daha da ayarlanabilen UniStreet gen2, geleneksel ışık kaynakları için gerçek bir noktadan noktaya değiştirme çözümüdür. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kompakt armatür, kullanım ömrü sonunda kolayca sökülüp geri dönüştürülebiliyor.

Faydaları

- Geleneksel aydınlatma armatürleri için 1'e 1 değiştirme.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar .
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.


Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve eğilebilir ağızlıklar ile iyi uygulama kapsamı
- Servis etiketi sayesinde armatürün kolay tanımlanması
- SR (Sisteme Hazır) soket sayesinde geleceğe hazır
- Armatürde ayrıca, şunlara yardımcı olan özel ışık senaryoları bulunur: 1) gece kuşları için ideal ekosistemi koruma 2) koyu bir gece karanlığını koruma ve ışık kirliliğini azaltma
- İsteğe bağlı IK09 cam kapak ile daha fazla darbe dayanıklılığı

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar



Versions



LumiStreet/UniStreet gen2 Medium

LumiStreet/UniStreet gen2 Micro

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem
		armatürü ışık ışını yayılması	Işık Akısı	türü dış mekan
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	17.000 lm	Çok geniş dağıtım 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem
		armatürü ışık ışını yayılması	Işık Akısı	türü dış mekan
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	3.080 lm	Dar dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/
		Tüketimi	Diferansiyel)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/
		Tüketimi	Diferansiyel)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Hayır



Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866743

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866774

