



LumiStreet gen2 – effektivt och servicevänligt

LumiStreet gen2

Allt fler kommuner måste uppgradera sina gatubelysningsinstallationer till energieffektiv LED-teknik, men deras budget blir allt mindre och mindre. Därför har en ny generation LumiStreet uppgraderats och designats som en lösning på denna utmaning. Det är den perfekta lösningen för direktersättning av konventionell belysning. LumiStreet gen2 lämpar sig för detta tack vare hög effektivitet, låg total ägandekostnad, samt enklare installation och underhåll vilket möjliggörs av Philips Service tag. Armaturen är dessutom framtidsklar genom Philips SR (System Ready)-sockeln, och redo att parkopplas med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City. LumiStreet gen2 lämpar sig för detta tack vare hög effektivitet, låg total ägandekostnad och enklare installation och underhåll. Enkel installation och underhåll möjliggörs av Philips Service tag. Dessutom gör Philips SR (System Ready)-sockel att den är framtidsklar. Du kan parkoppla armaturen med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City.

Fördelar

- Ett ekonomiskt LED-alternativ till konventionell gatubelysning
- Hög effektivitet och energibesparingar
- Materialens höga kvalitet ger längre livslängd och minskar behovet av underhåll

Funktioner

- Många användningsområden tack vare stort urval av optik, ställbara ljusflöden och fällbara stolparmar
- Lätt att identifiera armaturerna tack vare Philips Service tag
- Framtidsklar tack vare SR (System Ready)-sockel
- Hög systemeffektivitet för många användningsområden
- Armaturen har även särskilda ljusrecept som bidrar till att: 1) bibehålla ett optimalt ekosystem för fladdermöss och 2) bevara en mörk natthimmel och minska spilljus

LumiStreet gen2

Användning

- Gator och vägar
- Bostadsområden





Versions




UniStreet LumiStreet gen2 Nano

LumiStreet/UniStreet gen2 Medium

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Produktinformation

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Produktinformation

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Produktinformation

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 enhet
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 enhet
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	LED120	1 enhet
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 enhet
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 enhet
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED54	1 enhet
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED64	1 enhet
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 enhet
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 enhet
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 enhet
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 enhet
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED54	1 enhet
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED64	1 enhet
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED80	1 enhet
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED100	1 enhet
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 enhet
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED149	1 enhet
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED80	1 enhet
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED100	1 enhet
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED120	1 enhet
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED400	2 enheter
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED300	2 enheter
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED150	2 enheter
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED300	2 enheter
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED400	2 enheter
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED150	2 enheter
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 enheter
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED400	2 enheter
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 enhet
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED20	1 enhet
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED25	1 enhet
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 enhet
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 enhet

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED20	1 enhet
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED25	1 enhet
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 enhet
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 enhet
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED20	1 enhet
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED20	1 enhet
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25	1 enhet
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25	1 enhet
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35	1 enhet
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45	1 enhet

Ljusteknik (1/2)

Korrelerad						Korrelerad					
	Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivning:	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
910925869156	BGP290	53° x 71°	730	3000 K	70		30 II DM11				
	LED50-1F/7		varmvit				CLO				
	30 II DM12						S05ZIZI-				
	SRTB					910925866930	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	48/60S						LED45-4S/7	54°	neutralvit		
910925865670	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70		40 II DM11				
	LED49-4S/7	67°	neutralvit				CLO				
	40 I DX10						S05ZIZI-				
	7024 D9 76S					910925866934	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80
910925866639	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70		LED35-4S/8	54°	varmvit		
	LED120-4S/	54°	neutralvit				30 II DM11				
	740 II DM11						CLO				
	48/60S						S05ZIZI-				
910925866697	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70	910925866941	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/7	67°	neutralvit				LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	40 I DX10						40 II DM11				
	7024 D9						CLO				
	48/60						S05ZIZI-				
910925866705	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70	910925868082	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/7	67°	neutralvit				LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	40 I DX10						40 II DM11				
	7024 D9 76S						CLO-DDF1				
910925866899	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70		D18				
	LED54-4S/7	54°	neutralvit			910925868083	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80
	40 II DM11						LED35-4S/8	54°	varmvit		
	CLO						30 II DM11				
910925866901	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70		CLO-DDF1				
	LED64-4S/7	54°	neutralvit				D18				
	40 II DM11					910925868084	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	CLO						LED45-4S/7	54°	neutralvit		
910925866912	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80		40 II DM11				
	LED45-4S/8	54°	varmvit				CLO-DDF1				
							D18				

Korrelerad						Korrelerad					
	Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur			Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivning:	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
910925868085	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925866914	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/8	54°	varmvit				LED400-4S/	54°	neutralvit		
	30 II DM11						740 II DM11				
	CLO-DDF1						CLO				
	D18						S05Z1Z1				
910925868086	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925866942	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7	54°	neutralvit				LED300-4S/	54°	neutralvit		
	40 II DM11						740 II DM11				
	CLO-DDF1						CLO				
	D18						S05Z1Z1				
910925868087	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868071	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED64-4S/7	54°	neutralvit				LED150-4S/	54°	neutralvit		
	40 II DM11						740 II DM11				
	CLO-DDF1						CLO				
	D18						S05Z1Z1				
910925866902	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868072	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	54°	neutralvit				LED300-4S/	54°	neutralvit		
	40 II DM11						740 II DM11				
	CLO						CLO				
	S05Z1Z1-						S05Z1Z1				
910925866903	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868073	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	neutralvit				LED400-4S/	54°	neutralvit		
	740 II DM11						740 II DM11				
	CLO						CLO				
	S05Z1Z1						S05Z1Z1				
910925866904	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868092	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	neutralvit				LED150-4S/	54°	neutralvit		
	740 II DM11						740 II DM11				
	CLO						CLO-DDF1				
	S05Z1Z1						D1				
910925866905	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868093	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	54°	neutralvit				LED300-4S/	54°	neutralvit		
	740 II DM11						740 II DM11				
	CLO						CLO-DDF1				
	S05Z1Z1						D1				
910925868089	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868094	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	54°	neutralvit				LED400-4S/	54°	neutralvit		
	40 II DM11						740 II DM11				
	CLO-DDF1						CLO-DDF1				
	D18						D1				
910925868090	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925866442	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	neutralvit				LED50-4S/7	54°	neutralvit		
	740 II DM11						40 I DM11				
	CLO-DDF1					910925866898	48/60S				
	D1						BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
910925868091	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70		LED20-4S/7	54°	neutralvit		
	LED120-4S/	54°	neutralvit				40 II DM11				
	740 II DM11						CLO				
	CLO-DDF1						S05Z1Z1-				
	D1										

Order Code	Korrelerad					Order Code	Korrelerad				
	Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	Färgåtergivning:		Full Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	Färgåtergivningsindex
Name	ljusfördelning	färg	(Nom)			Name	ljusfördelning	färg	(Nom)		
910925866910	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868075	CLO-DDF1				
	LED25-4S/8	54°	varmvit				D18				
	30 II DM11						BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	CLO						LED20-4S/8	54°	varmvit		
	S05ZIZI-						30 II DM11				
910925866911	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868076	CLO-DDF1				
	LED35-4S/7	54°	neutralvit				D18				
	40 II DM11						BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	CLO						LED25-4S/7	54°	neutralvit		
	S05ZIZI-						40 II DM11				
910925866913	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868077	CLO-DDF1				
	LED45-4S/7	54°	neutralvit				D18				
	40 II DM11						BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	CLO						LED25-4S/8	54°	varmvit		
	S05ZIZI-						30 II DM11				
910925866928	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868078	CLO-DDF1				
	LED20-4S/8	54°	varmvit				D18				
	30 II DM11						BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	CLO						LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	S05ZIZI-						40 II DM11				
910925866929	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868079	CLO-DDF1				
	LED25-4S/7	54°	neutralvit				D18				
	40 II DM11						BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	CLO						LED35-4S/8	54°	varmvit		
	S05ZIZI-						30 II DM11				
910925866932	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868080	CLO-DDF1				
	LED35-4S/8	54°	varmvit				D18				
	30 II DM11						BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	CLO						LED45-4S/7	54°	neutralvit		
	S05ZIZI-						40 II DM11				
910925866933	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868081	CLO-DDF1				
	LED45-4S/8	54°	varmvit				D18				
	30 II DM11						BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	CLO						LED45-4S/8	54°	varmvit		
	S05ZIZI-						30 II DM11				
910925868074	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		CLO-DDF1				
	LED20-4S/7	54°	neutralvit				D18				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12	4 000 lm	Medelstrålande	910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10	6 612 lm	Extra Bredstrålande
	SRTB 48/60S		ljusfördelning 12		7024 D9 76S		ljusfördelning 10
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10	4 263 lm	Extra Bredstrålande	910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11	4 524 lm	Medelstrålande
	7024 D9 76S		ljusfördelning 10		CLO S05ZIZI-		ljusfördelning 11
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11	10 200 lm	Medelstrålande	910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11	5 394 lm	Medelstrålande
	48/60S		ljusfördelning 11		CLO S05ZIZI-		ljusfördelning 11
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10	6 612 lm	Extra Bredstrålande	910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11	3 741 lm	Medelstrålande
	7024 D9 48/60		ljusfördelning 10		CLO S05ZIZI-		ljusfördelning 11

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	3 828 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 958 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 958 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 828 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 524 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	5 394 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	6 864 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	8 448 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	10 005 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	12 470 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	6 864 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	8 448 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	10 005 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	32 300 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	24 940 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	12 760 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	24 940 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	32 300 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	12 760 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	32 300 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	1 716 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	3 872 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	1 716 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	3 741 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 716 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 716 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 992 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 872 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11

Drift och elektricitet

Surge Protection			
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	(Common/Differential)
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Surge Protection			
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	(Common/Differential)
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/Differential)
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	70 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	32 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	36,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	32 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	26,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	24,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	20,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	20,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	24,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	36,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	44 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	55 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/Differential)
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	67 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	84 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	44 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	55 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	67 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	220 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	168 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	82 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	168 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	220 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	82 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	220 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	13,6 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	19 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	22,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/Differential)
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	26,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	14,8 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	15,6 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	24,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	32 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	13,6 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	14,8 W	Standardnivå för överspänningsskydd

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja	0 % (digital)
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja	0 % (digital)
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja	0 % (digital)
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/Differential)
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	15,6 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	19 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	24,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26,5 W	Standardnivå för överspänningsskydd
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W	Standardnivå för överspänningsskydd

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nej	0 % (digital)
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nej	0 % (digital)
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nej	0 % (digital)
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nej	0 % (digital)
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	Ja	Programmerbart
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	Ja	Programmerbart
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nej	0 % (digital)
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nej	0 % (digital)

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nej	Programmerbart
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nej	Programmerbart
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nej	Programmerbart
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja	Programmerbart
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja	Programmerbart
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ja	Programmerbart
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nej	0 % (digital)
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ja	Programmerbart

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	-
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	-
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	-
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	-
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	-
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 - D18	
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 - D18	


Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 - D18	

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925869156	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
910925865670	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
910925866639	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
910925866697	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
910925866705	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
910925866899	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925866901	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925866912	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925866930	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925866934	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925866941	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
910925868082	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868083	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868084	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868085	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868086	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925868087	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP292
910925866902	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293
910925866903	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
910925866904	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
910925866905	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
910925868089	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP293
910925868090	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP293
910925868091	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP293
910925866914	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866942	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868071	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868072	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868073	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP294
910925868092	BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925868093	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925868094	BGP294 LED400-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
910925866442	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
910925866898	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866910	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866911	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866913	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866928	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866929	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866932	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925866933	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
910925868074	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868075	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868076	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868077	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868078	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868079	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868080	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
910925868081	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866698




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866930


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866941




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866444




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866899



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866904




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866905




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925868071




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866898



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866934



Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866914

