



Alsidig og omkostningseffektiv LED-belysning

Med ClearWay Gen2 kan du drage fordel af LED-teknologien helt fra starten. Dette nye 2. generationsarmatur er baseret på klassisk styrke og designet til at reducere de samlede omkostninger yderligere. ClearWay Gen2 forbedrer gadebelysning betydeligt i forhold til konventionel belysning. Denne ClearWay serie af økonomiske løsninger til bybelysning er ideel til nyanlagte gader og renovering af eksisterende installationer; den tilbyder både klart kvalitetslys og betydelige besparelser på energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Kort sagt er ClearWay Gen2 ensbetydende med fremragende lyskvalitet med alle de fordele, som LED bringer – herunder energibesparelser og lang levetid. Her er fordelene dog pakket ind i et endnu tyndere og lettere design, som gør installationen utrolig nem.

Fordele

- En bred vifte af fordele i et enkelt armatur
- Nemt at installere
- Lave startomkostninger
- Fornuftige samlede ejeromkostninger
- Signify Service tag (unik QR-identifikation) til vedligeholdelse, installation og reservedelsinformation

Applications

- Veje i byer og boligområder
- Cykelstier og fortove
- Mindre veje
- Parkeringspladser

Funktioner

- Ét fleksibelt design, der tilbyder forskellige muligheder afhængigt af anvendelsesformålet
- Inkluderer en dedikeret belysningsløsning, der bibeholder den mørke nattehimmel


- Kompakt og effektivt design
- Hældningsindstilling uden behov for at åbne afskærmningen

Versions

Clearway gen2



Målskitse



BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	3.026 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Armatur til lysstrålespredning	160° - 42° x 54°
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel 12

Drift og el

Strømforbrug	26,5 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	0% (digital)

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09 [10 J]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Optikafskærmningstype	Planglas

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja

Produktdata

Produktseriekode	BGP307 [CLEARWAY GEN2]
------------------	------------------------