



Allsidig og kostnadseffektiv LED-belysning

ClearWay Gen2 gir deg fordelene med LED-teknologien for urban belysning helt fra starten av. Denne nye andregenerasjonen av armaturen bygger på styrkene til forgjengeren og er utformet for å gi enda lavere TCO. ClearWay Gen2 har markerte forbedringer for de viktigste aspektene innen gatebelysning sammenlignet med konvensjonell belysning. Denne rimelige serien med ClearWay-belysningsløsninger er ideell for nye gater og for renovering av eksisterende installasjoner, og kombinerer klart kvalitetslys med betraktelige besparelser innen strøm og vedlikehold. Kort sagt gir ClearWay Gen2 god lyskvalitet i tillegg til fordelene med LED – energibesparelser og lang levetid. Flere fordeler, men i en tynnere og lettere design som gjør den enklere å montere.

Fordeler

- Én enkel armaturarkitektur med en rekke fordeler
- Lett å montere
- Lav anskaffelseskostnad
- Rimelig TCO
- Signify Service-merket (unik QR-identifikasjon) for informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler

Applications

- Veier i by- og boligområder
- Sykkel- og gangstier
- Småveier
- Parkeringsplasser

Funksjoner

- Én fleksibel design som tilbyr forskjellige alternativer avhengig av bruksbehov


- Inkluderer en dedikert lysprofil som bevarer den mørke nattehimmelen
- Kompakt og effektiv design
- Vinkelregulering uten behov for å åpne dekkelet

Versions

Clearway gen2



Målskisse



BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Generell informasjon

Lampefamiliekode	LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	9 890 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	730 varmhvit
Lysstrålespredning fra armatur	160° - 42° x 54°
Utendørs optikktype	Mellomstrålet spredning 11

Drift og elektronikk

Effektforbruk	73 W
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	0 % (digital)

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	Flatt glass


Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktseriekode	BGP307 [CLEARWAY GEN2]
------------------	------------------------

Polarkoordinatsystem



BGP307I - 910925868941