



# Všestranné a úsporné LED osvetlenie

## ClearWay gen2

Svietidlo ClearWay gen2 umožňuje využívať výhody LED technológie hneď od začiatku. Táto nová druhá generácia svietidla stavia na kvalite svojich predchodcov a jej cieľom je ďalej znížiť celkové náklady na vlastníctvo. ClearWay gen2 v porovnaní s konvenčným osvetlením výrazne zefektívňuje tie najdôležitejšie aspekty osvetlenia ciest a ulíc. Je ideálne pre nové ulice a na renováciu existujúcich montáží. Tento cenovo dostupný produktový rad spája čisté a vysokokvalitné svetlo s výraznou úsporou energie a údržby. ClearWay gen2 skrátka znamená výbornú kvalitu svetla so všetkými pridanými hodnotami technológie LED – úspory energie a dlhá životnosť. Hoci ponúka viac výhod, je zabalený v tenšom a ľahšom dizajne, vďaka čomu sa ľahšie montuje.

### Výhody

- Všetky výhody zabalené do jedinej architektúry svietidla
- Jednoduchá montáž
- Nízke počiatočné náklady
- Prijateľné celkové náklady na vlastníctvo
- Jednoduché svietidlo je jedinečne identifikovateľné vďaka servisnému štítku Philips

### Vlastnosti

- Jeden dizajn svietidla, ale rôzne parametre v závislosti od potrieb daného použitia
- Kompaktný a účinný dizajn
- Úprava náklonu bez nutnosti otvoriť kryt

### Aplikácie

- Cestné komunikácie v obci
- Cyklotrasy a chodníky
- Vedľajšie cesty

# ClearWay gen2


## Versions



ClearWay gen2 Core-BGP307

Clearway gen2

## Rozmerový obrázok



| Všeobecné informácie                                  |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane napájača                                      | Áno                                                                                             |
| Vymeniteľný svetelný zdroj                            | Áno                                                                                             |
| Počet jednotiek predradníka                           | 1 jednotka                                                                                      |
| Servisná značka                                       | Áno                                                                                             |
| Svetelné technické                                    |                                                                                                 |
| Index podania farieb (CRI)                            | 70                                                                                              |
| Pomer svetla vyžarovaného nahor                       | 0                                                                                               |
| Prevádzkové a elektrické                              |                                                                                                 |
| Ochrana pred prepätím (bežný/<br>diferenciálny režim) | Úroveň<br>prepäťovej<br>ochrany do 6 kV v<br>diferenciálnom<br>režime a 8 kV v<br>bežnom režime |
| Mechanické časti a teleso                             |                                                                                                 |
| Typ optického krytu                                   | Ploché sklo                                                                                     |
| Farba telesa                                          | Sivá                                                                                            |
| Kód krytia IP (mechanický náraz)                      | IK09                                                                                            |
| Krytie IP                                             | IP66                                                                                            |
| Štandardný uhol sklonu od bočného<br>otvoru           | 0°                                                                                              |
| Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa                 | 0°                                                                                              |
| Schválenie a použitie                                 |                                                                                                 |
| Značka CE                                             | Áno                                                                                             |
| Značka horľavosti                                     | -                                                                                               |
| Údaje o produkte                                      |                                                                                                 |
| Kód radu produktov                                    | BGP307                                                                                          |

Všeobecné informácie

| Order Code | Full Product Name                        | Kód radu svetelného zdroja |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S        | LED18                      |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S        | LED25                      |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S        | LED30                      |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S        | LED35                      |
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S        | LED40                      |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S        | LED45                      |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S        | LED54                      |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S        | LED69                      |
| 98803900   | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S        | LED84                      |
| 98804600   | BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S        | LED99                      |
| 98805300   | BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S       | LED109                     |
| 98806000   | BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S       | LED120                     |
| 98697400   | BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S       | LED18                      |
| 98698100   | BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S       | LED25                      |
| 98699800   | BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S       | LED30                      |
| 98700100   | BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S       | LED35                      |
| 98701800   | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S       | LED40                      |
| 98702500   | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A       | LED45                      |
| 98703200   | BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S       | LED54                      |
| 98704900   | BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S       | LED69                      |
| 98705600   | BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S       | LED84                      |
| 98706300   | BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S       | LED99                      |
| 98707000   | BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S      | LED109                     |
| 98708700   | BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S      | LED120                     |
| 99632400   | BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S       | LED120                     |
| 99720800   | BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S   | LED99                      |
| 11999400   | BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 | LED84                      |
| 44818900   | BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ | LED130                     |
| 70792400   | BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL | LED120                     |

Svetelné technické (1/2)

|            |                                   | Rozptyl          | Farba               | Náhradná              |              |  |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--|
|            |                                   | svetelného       | svetelného          | teplota               |              |  |
| Order Code | Full Product Name                 | lúča svetidla    | zdroja              | chromatickosti (nom.) | Svetelný tok |  |
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 1 584 lm     |  |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 2 175 lm     |  |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 2 610 lm     |  |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 3 080 lm     |  |
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 3 520 lm     |  |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 3 960 lm     |  |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 4 698 lm     |  |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutrálna biela | 4000 K                | 6 160 lm     |  |

| Order Code | Full Product Name | Rozptyl svetelného lúča svietidla | Farba svetelného zdroja | Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | Svetelný tok |
|------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
|            |                   |                                   |                         |                                        |              |
| 98803900   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 7 308 lm     |
|            | LED84-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | I DM50 48/60S     |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98804600   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 8 600 lm     |
|            | LED99-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | I DM50 48/60S     |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98805300   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 9 460 lm     |
|            | LED109-4S/74      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | O I DM50 48/60S   |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98806000   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 10 200 lm    |
|            | LED120-4S/740     |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | I DM50 48/60S     |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98697400   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 1 584 lm     |
|            | LED18-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98698100   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 2 175 lm     |
|            | LED25-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98699800   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 2 610 lm     |
|            | LED30-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98700100   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 3 080 lm     |
|            | LED35-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98701800   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 3 520 lm     |
|            | LED40-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98702500   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 3 960 lm     |
|            | LED45-4S/740      |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60A    |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98703200   | BGP307            | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 4 698 lm     |
|            | LED54-4S/740      |                                   | neutrálna biela         |                                        |              |

| Order Code | Full Product Name    | Rozptyl svetelného lúča svietidla | Farba svetelného zdroja | Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | Svetelný tok |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
|            |                      |                                   |                         |                                        |              |
| 98704900   | II DM50 48/60S       |                                   |                         |                                        | 6 160 lm     |
|            | BGP307               | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 |              |
| 98705600   | BGP307               | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 7 308 lm     |
|            | LED69-4S/740         |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S       |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98706300   | BGP307               | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 8 600 lm     |
|            | LED99-4S/740         |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S       |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98707000   | BGP307               | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 9 460 lm     |
|            | LED109-4S/74         |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | O II DM50 48/60S     |                                   | biela                   |                                        |              |
| 98708700   | BGP307               | 154° - 31° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 10 200 lm    |
|            | LED120-4S/740        |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM50 48/60S       |                                   | biela                   |                                        |              |
| 99632400   | BGP307               | 160° - 42° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 10 200 lm    |
|            | LED120-4S/740        |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | I DM11 48/76S        |                                   | biela                   |                                        |              |
| 99720800   | BGP307               | 160° - 42° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 8 256 lm     |
|            | LED99-4S/740         |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DM11 CLO 48/60S   |                                   | biela                   |                                        |              |
| 11999400   | BGP307               | 152° - 25° x 66°                  | 740                     | 4000 K                                 | 6 972 lm     |
|            | LED84-4S/740         |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | II DX10 BL1 D11 48/7 |                                   | biela                   |                                        |              |
| 44818900   | BGP307               | 160° - 42° x 54°                  | 740                     | 4000 K                                 | 10 920 lm    |
|            | LED130-4S/740        |                                   | neutrálna               |                                        |              |
|            | I DM11 DDF2 D18 48/  |                                   | biela                   |                                        |              |
| 70792400   | BGP307               | 160° - 42° x 54°                  | 730 teplá               | 3000 K                                 | 9 890 lm     |
|            | LED120-4S/730        |                                   | biela                   |                                        |              |
|            | II DM32 7042 MSP CL  |                                   |                         |                                        |              |

## Svetelné technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name                 | Typ optiky, exteriér   |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |

| Order Code | Full Product Name                 | Typ optiky, exteriér   |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |

| Order Code | Full Product Name                  | Typ optiky, exteriér   |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| 98803900   | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S  | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98804600   | BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S  | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98805300   | BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98806000   | BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98697400   | BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98698100   | BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98699800   | BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98700100   | BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98701800   | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98702500   | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A | Stredné vyžarovanie 50 |
| 98703200   | BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S | Stredné vyžarovanie 50 |

| Order Code | Full Product Name                        | Typ optiky, exteriér        |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 98704900   | BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S       | Stredné vyžarovanie 50      |
| 98705600   | BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S       | Stredné vyžarovanie 50      |
| 98706300   | BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S       | Stredné vyžarovanie 50      |
| 98707000   | BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S      | Stredné vyžarovanie 50      |
| 98708700   | BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S      | Stredné vyžarovanie 50      |
| 99632400   | BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S       | Stredné vyžarovanie 11      |
| 99720800   | BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S   | Stredné vyžarovanie 11      |
| 11999400   | BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 | Extra široké vyžarovanie 10 |
| 44818900   | BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ | Stredné vyžarovanie 11      |
| 70792400   | BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL | Stredné vyžarovanie 11      |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                  | Spotreba |
|------------|------------------------------------|----------|
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S  | 11,6 W   |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S  | 16,2 W   |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S  | 19,6 W   |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S  | 21,5 W   |
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S  | 24,5 W   |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S  | 27,5 W   |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S  | 33,5 W   |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S  | 40,5 W   |
| 98803900   | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S  | 49,5 W   |
| 98804600   | BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S  | 59 W     |
| 98805300   | BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S | 65 W     |
| 98806000   | BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S | 72 W     |
| 98697400   | BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S | 11,6 W   |
| 98698100   | BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S | 16,2 W   |
| 98699800   | BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S | 19,6 W   |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotreba |
|------------|------------------------------------------|----------|
| 98700100   | BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S       | 21,5 W   |
| 98701800   | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S       | 24,5 W   |
| 98702500   | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A       | 27,5 W   |
| 98703200   | BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S       | 33,5 W   |
| 98704900   | BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S       | 40,5 W   |
| 98705600   | BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S       | 49,5 W   |
| 98706300   | BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S       | 59 W     |
| 98707000   | BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S      | 65 W     |
| 98708700   | BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S      | 72 W     |
| 99632400   | BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S       | 72 W     |
| 99720800   | BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S   | 56 W     |
| 11999400   | BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 | 49,5 W   |
| 44818900   | BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ | 79 W     |
| 70792400   | BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL | 73 W     |

## Ovládanie a stmievanie

| Order Code | Full Product Name                 | Stmievateľné | Maximálna úroveň stmievania |
|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |

| Order Code | Full Product Name                  | Stmievateľné | Maximálna úroveň stmievania |
|------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 98803900   | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98804600   | BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98805300   | BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98806000   | BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98697400   | BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98698100   | BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98699800   | BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98700100   | BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |

| Order Code | Full Product Name                   | Stmievateľné | Maximálna úroveň stmievania |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 98701800   | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98702500   | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98703200   | BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98704900   | BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98705600   | BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98706300   | BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S  | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 98707000   | BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |


| Order Code | Full Product Name                        | Stmievateľné | Maximálna úroveň stmievania |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 98708700   | BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S      | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 99632400   | BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S       | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 99720800   | BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S   | Nie          | 0 % (digitálne)             |
| 11999400   | BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 | Nie          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 44818900   | BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ | Áno          | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| 70792400   | BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL | Áno          | 0 % (digitálne)             |

## Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)


| Order Code | Full Product Name                  | Poruchovosť napájača pri 5 000 h |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 98795700   | BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98796400   | BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98797100   | BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98798800   | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98799500   | BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98800800   | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98801500   | BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98802200   | BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98803900   | BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98804600   | BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S  | 0,5 %                            |
| 98805300   | BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S | 0,5 %                            |
| 98806000   | BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S | 0,5 %                            |
| 98697400   | BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S | 0,5 %                            |
| 98698100   | BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S | 0,5 %                            |
| 98699800   | BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S | 0,5 %                            |

| Order Code | Full Product Name                        | Poruchovosť napájača pri 5 000 h |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 98700100   | BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98701800   | BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98702500   | BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A       | 0,5 %                            |
| 98703200   | BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98704900   | BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98705600   | BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98706300   | BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S       | 0,5 %                            |
| 98707000   | BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S      | 0,5 %                            |
| 98708700   | BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S      | 0,5 %                            |
| 99632400   | BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S       | 0,5 %                            |
| 99720800   | BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S   | -                                |
| 11999400   | BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 | -                                |
| 44818900   | BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ | 0,5 %                            |
| 70792400   | BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL | -                                |


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864604




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864592




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864597


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864587




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864586




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864590




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865134




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865551




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864593



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864595




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864584




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864588


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864589**




**Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865153**



**Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865242**



**Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925867804**



**Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868941**

