



Venkovní bodové světlo s nejlepším poměrem cena/výkon a vyšší účinností a výkonem

UniPoint

Svítilidlo UniPoint je určeno jak pro běžné, tak zvýrazňující osvětlení, přičemž tělo svítidla není vidět a patrné je pouze vydávané světlo. Takové provedení umožňuje měnit vzhled prostředí, například přidáním nenápadných, nebo naopak výrazných kontrastních efektů. Mimo to je výjimečné i v jiných ohledech, jako je energetická účinnost, barevná škála a miniaturizace. Můžeme také zaručit mimořádnou spolehlivost a vysokou odolnost vůči nepříznivému počasí a vandalizmu.

Výhody

- Velmi kompaktní stylový design
- Výhodná cena při standardech značky PHILIPS
- Snadná a flexibilní montáž
- Provedení na míru

Vlastnosti

- Vysocí kvalitní LED
- Různé možnosti světelných zdrojů a vyzařovacích úhlů
- Tělo z hliníku litého pod tlakem + tmavě šedá písková povrchová úprava proti korozi
- Strukturální voděodolná technologie
- IP66
- IK06
- Kvalita a spolehlivost v souladu se všemi předpisy

Aplikace

- Budovy
- Sochy
- Sloupy
- Pilíře
- Okapy

Versions



UniPoint BGP312 5LED

Rozměrové výkresy



