



# A leginkább költséghatékony kültéri szpotlámpa nagyobb hatékonysággal és teljesítménnyel

## UniPoint

UniPoint termékünket úgy alakítottuk ki, hogy általános és kiemelővilágítást is nyújtson, miközben az eszköz háza rejtve van, így csak a fény látszik. E kialakítás révén a környezet megváltoztatható finom vagy drámai kontrasztos effektusok hozzáadásával. Olyan exkluzív jellemzőket is tartalmaz, mint az energiatakarékosság, a színminőség és a miniaturizáció. Garantáljuk a rendkívüli megbízhatóságot, valamint a magas szintű ellenállást a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és a vandalizmussal szemben

### Előnyök

- Stílusos és nagyon kompakt kialakítással
- Árkategória kontra PHILIPS szabványok
- Erőfeszítés nélküli és rugalmas felszerelés
- Egyedi megoldás Önnek

### Szolgáltatások

- Kiváló minőségű LED
- Többféle fényforrás és sugárzási szög
- Öntött alumínium ház + sötétszürke homokbevonat a rozsdamentesség biztosításáért
- Szerkezeti vízálló technológia
- IP66
- IK06
- Minden előírásnak megfelelő minőség és megbízhatóság

### Alkalmazás

- Épületek
- Szobrok
- Oszlopok
- Pillérek
- Ereszek

### Versions



UniPoint BGP312 5LED

### Méretezett rajza



