



Spotul luminos de exterior cel mai rentabil, cu eficiență și performanță îmbunătățite

UniPoint

UniPoint este conceput pentru a produce atât iluminat general, cât și iluminat de accent, ascunzând, în același timp, aparatul de iluminat, astfel încât doar lumina să fie vizibilă. Acest design poate fi folosit pentru a modifica ambianța, adăugând efecte de contrast subtile sau dramatice. De asemenea, include caracteristici exclusive precum eficiență energetică, calitate cromatică și miniaturizare. Garantăm fiabilitate extremă și un nivel înalt de rezistență la condiții meteo nefavorabile și la vandalism.

Beneficii

- Design elegant și foarte compact
- Preț atractiv respectând standardele PHILIPS
- Instalare simplă și flexibilă
- Personalizăm pentru tine

Caracteristici

- LED de calitate superioară
- Diferite opțiuni de sursă de lumină și unghiuri de distribuție luminoasă
- Carcasă din aluminiu turnat sub presiune + înveliș sablat gri închis împotriva coroziunii
- Tehnologie structurală etanș
- IP66
- IK06
- Calitate și fiabilitate conforme cu toate reglementările

Cerere

- Clădiri
- Statui
- Coloane
- Stâlpi
- Frontoane

Versions



UniPoint BGP312 5LED

Cote



