



Vonkajšie bodové svetlo s najlepším pomerom cena/výkon a vyššou účinnosťou a výkonom

UniPoint

Svietidlo UniPoint je určené na bežné aj na akcentačné osvetlenie, pričom teleso svietidla nie je vidieť a viditeľné je iba vydávané svetlo. Takéto prevedenie umožňuje meniť vzhľad prostredia, napríklad pridaním nenápadných, alebo naopak výrazných kontrastných efektov. Okrem toho to je výnimočné aj z iných hľadísk, ako je energetická účinnosť, chromatická kvalita a miniaturizácia. Môžeme navyše zaručiť mimoriadnu spoľahlivosť a vysokú odolnosť proti nepriaznivému počasiu a vandalizmu.

Výhody

- Veľmi kompaktný štýlový dizajn
- Výhodná cena pri normách značky PHILIPS
- Jednoduchá a flexibilná montáž
- Prispôsobenie na mieru

Vlastnosti

- Vysoko kvalitný LED svetelný zdroj
- Rôzne možnosti svetelných zdrojov a uhlov vyžarovania
- Teleso z hliníka liateho pod tlakom + tmavosivá piesková povrchová úprava chrániaca proti korózii
- Štrukturálne vodovzdorná technológia
- IP66
- IK06
- Kvalita a spoľahlivosť v súlade so všetkými predpismi

Aplikácie

- Budovy
- Sochy
- Stĺpy
- Piliere
- Odkvapy

Versions



UniPoint BGP312 5LED

Rozmerový obrázok



