



CitySoul gen2 – en fleksibel løsning

CitySoul Gen2 mini

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og ikoniske serier af gadebelysningsarmaturer, Philips har designet. Produkterne i denne serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Med udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør er serien det naturlige valg for enhver bymæssig løsning. Designet er helt rundt og mere fladt, og overgangene til styretap og beslag er uden niveauforskel, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2 LED, som er designet med udgangspunkt i modellens LED-motor, er et effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både sidemontering, montering i stolpetop, montering i kædelinje og ophængt montering. Takket være den indbyggede Philips Ledgine LED-plattform i optimeret udførelse og det store udvalg af skræddersyet optik kan CitySoul gen2 LED small levere den helt rigtige lysmængde med den helt rigtige lysspredning, der gør det muligt at opnå yderligere energibesparelser. Armaturet leveres fremtidssikret med en eller to Philips SR (System Ready)-fatninger. Det betyder, at CitySoul LED gen2 er klar til at indgå i individuelle såvel som avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City fra Signify. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere via Service-tagget. Efter en hurtig scanning af den QR-kode, der er anbragt på indersiden af mastdøren eller direkte på armaturet, får du med det samme adgang til konfiguration af armaturet, og det gør det både nemmere og hurtigere at foretage vedligeholdelse eller programmeringsarbejde. Samtidig har du mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over dine belysningsenheder og reservedele. CitySoul LED gen2 kan også udstyres med vores dedikerede lysopskrift, der bibeholder en mørk nattehimmel.

Fordele

- Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer af bybelysning
- Armaturer, master og tilbehør er designet til at fungere sammen
- Fremtidssikret takket være fremragende lys- og produktkvalitet

CitySoul Gen2 mini

Funktioner

- Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette lyspunkter med både master og arme, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt mastetop og ophængt i wire
- Forskellige funktioner, der giver et konstant og behageligt lysniveau
- Kompatibel med alle Philips' standard og avancerede lysstyringssystemer
- Enkel vedligeholdelse på stedet
- Kompatibel med CitySoul-serien Flip, Morph, Jump og Sweep (master og tilbehør)

Anvendelsesområder

- Bymidter
- Parker og pladser
- Veje og gader
- Erhvervsområder

Versions



BPP530 40LED



BPP532 RET



Right Curve-JSP532-SPP.jpg




BGP530



CitySoul LED gen2 mini suspended

Målskitse



Oplysninger om produktet

OPDP_BGP530i_0005-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0007-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0009-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0015-Detail
photo



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED60
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde	Service-kode
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Ja	Ja
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Ja	Ja
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Ja	Ja
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Ja	Ja
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	-	-
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Ja	Ja
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	-	-
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product		Antal lyskilder	Optiktype til brug	
	Name	Lysstrøm		udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5.100 lm	30	Lysfordeling, middel 50	0,03
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5.100 lm	30	Lysfordeling, middel 50	0,03
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4.920 lm	30	Lysfordeling, middel 50	0,03
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01

Order Code	Full Product		Antal lyskilder	Optiktype til brug	
	Name	Lysstrøm		udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5.100 lm	30	Lysfordeling, middel 50	0,03
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5.100 lm	30	Lysfordeling, middel 50	0,03
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	4.980 lm	-	Bred lysfordeling 52	0,01

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	46,5 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	46,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	46,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Klart glas
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Planglas
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Planglas
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Planglas
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Planglas
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BPP530
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BPP532
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BVP530

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	46,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	46,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	34 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving


Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	Planglas
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Klart glas
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	Planglas
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Planglas

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	BRP530
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	BGP530
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BSP530


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024409




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024408




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024530




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024531




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024534




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060813



Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060814




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060809




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060812

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060811



Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060810

