

CitySoul LED gen2 mini: çok yönlü bir kimlik

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul LED gen2, her şehir manzarasına zarafet, verimlilik ve ambiyans katmak için tasarlanmış, en çok yönlü ve ikonik aydınlatma armatürlerimizden biridir. Yuvarlak, minimalist formu ve kusursuz braket geçişleri, yerleşim alanları, ana yollar ve hareketli şehir merkezlerinde tutarlı bir kimlik yaratıyor. Bu modüler aile, birden fazla boyut, montaj ve braket seçeneği sunarak aydınlatma tasarımcılarına estetikten ödün vermeden her türlü kentsel ortama uyum sağlama esnekliği sağlıyor. Kanıtlanmış LEDGINE-O platformumuzla desteklenen ve şimdi daha da yüksek verimlilik için yenilikçi LEDGINE-P ile geliştirilen CitySoul LED gen2, tam olarak ihtiyaç duyulan yere doğru ışığı sağlar. Uygulamaya özel optikler güvenlik, konfor ve azaltılmış enerji kullanımı sağlarken, özel ışık tarifleri karanlık gökyüzünü korur ve daha sağlıklı ekosistemleri destekler. Bir veya iki Sistem Hazır (SR) soketiyle CitySoul LED gen2, bağlı aydınlatma ve Interact gibi gelişmiş kontrol platformları için tamamen hazır ve belediyelerin daha fazla enerji tasarrufu, operasyonel içgörü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik elde etmesine yardımcı olur.

Faydaları

- Aydınlatma armatürleri, montaj ayakları ve direkler için tutarlı, entegre bir tasarım konsepti
- En yeni LEDGINE-P platformu, daha yüksek verimlilik sunarak belediyelerin işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlar
- Standart ve gelişmiş aydınlatma kontrolleriyle uyumlu SR soketi sayesinde geleceğe hazır
- Doğal karanlığı korur ve gece ortamlarını güvence altına alır.
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi

CitySoul gen2 LED Mini

Özellikler

- Mevcut CitySoul direk ve braket serileriyle uyumludur
- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve montaj ayakları, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller
- 180 lm/W'a kadar verimlilik (yapılandırmaya bağlı olarak)
- Döndürülebilir montaj seçenekleri (PA, SJ, P, W) hariç, ClearStar ve sıcak, DarkSky onaylı CCT'ler (1800–2200K, 2700K, 3000K) ile karanlık gökyüzünü koruyun.
- Yerinde kolay bakım

Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve meydanlar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler

Versions

CitySoul LED gen2 mini post-top



CitySoul LED gen2 mini with Lyre bracket



CitySoul LED gen2 mini side entry




BGP530



CitySoul gen2 LED Mini

Boyutlu çizim



CitySoul gen2 LED Mini

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED60
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	30
Optik sistem türü dış mekan	Orta dağıtım 50
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	46,5 W
--------------	--------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5.100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4.920 lm
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5.100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Standart ani akım koruma seviyesi	89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Mekanik ve Muhafaza




Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi	Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Şeffaf cam	89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam	89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Şeffaf cam

Ürün Verileri

CitySoul gen2 LED Mini

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu	Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530	89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532	89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300024408

Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300024530

Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300024531



Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300024534

