



Προετοιμάστε την πόλη σας για το μέλλον με τα DigiStreet

Αναπτύχθηκε με στόχο να γίνει ο μακροπρόθεσμος συνεργάτης σας. Η αρχιτεκτονική του DigiStreet, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα οφέλη των έξυπνων συστημάτων φωτισμού σήμερα και προετοιμάζει την πόλη για τις καινοτομίες που έρχονται! Οι δύο πρίζες του σας επιτρέπουν να συνδεθείτε απευθείας στο σύστημα CityTouch και είναι επίσης έτοιμες να σας συνδέσουν με τις μελλοντικές καινοτομίες του IoT. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο φωτιστικό είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Service tag. Με μια απλή σάρωση ενός κωδικού QR, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας ιστού, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του φωτιστικού, γεγονός που καθιστά τις εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού ταχύτερες και ευκολότερες, ανεξάρτητα από το στάδιο της διάρκειας ζωής του φωτιστικού. Το DigiStreet είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές λειτουργίες φωτισμού που: 1) διατηρούν ένα βέλτιστο οικοσύστημα για τις νυχτερίδες ή 2) διατηρούν έναν σκοτεινό νυχτερινό ουρανό.

Οφέλη


- Έτοιμα για το μέλλον με εύκολη, απευθείας αναβάθμιση μετά την εγκατάσταση ή και αργότερα με μελλοντικούς κόμβους και αισθητήρες CMS για να παρέχουν νέες λειτουργίες
- Μεγάλη διαθεσιμότητα επιλογής οπτικού συστήματος φακού, που ανταποκρίνονται στις διεθνείς οδικές γεωμετρίες
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Applications

- Κυκλοφοριακές αρτηρίες και κεντρικές οδοί πρόσβασης
- Αστική και κατοικημένη περιοχή


Versions

Digistreet-BGP762-DP03





Digistreet-BGP760


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62



BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S



- Κέντρα πόλεων και κεντρικοί δρόμοι
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και διαβάσεις πεζών

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού, χάρη στην ετικέτα σέρβις
- Υψηλή απόδοση έως 161 lm/W
- Δυνατότητα επιλογής με πάνω από 30 διαφορετικές δέσμες και διαφορετικές εσωτερικές περσίδες
- Προστασία από υπερτάσεις, 10 kV
- Διατίθεται εργαλείο L-Tune
- Διάρκεια ζωής 100.000 ωρών έως L96 σε Tq +25 °C
- Εσωτερική περσίδα (προαιρετικό)

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif





Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Γενικές πληροφορίες

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου	EB [Ηλεκτρονικό]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Αριθμός φωτεινών πηγών	1
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
--	---

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK09 [10 J]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	LED159
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	14.240 lm	157° - 33° x 55°	Κατανομή μεσαίας δέσμης 10
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	106° x 44°	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 70


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	91 W
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W


Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	BGP762
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760

Polar normal diagrams



BGP760I - 910925863567



BGP762I - 910925866493