



Προετοιμάστε την πόλη σας για το μέλλον με τα **DigiStreet**

DigiStreet

Ανεπτυγμένο με στόχο να γίνει η μακροχρόνια λύση για την πόλη σας, το σύστημα έτοιμης αρχιτεκτονικής DigiStreet σας παρέχει σήμερα τα πλεονεκτήματα των συνδεδεμένων συστημάτων φωτισμού και παράλληλα προετοιμάζει την πόλη για τις καινοτομίες του αύριο! Οι δύο υποδοχές του σας επιτρέπουν να συνδεθείτε απευθείας στο σύστημα Philips CityTouch και είναι επίσης έτοιμο για να σας συνδέσει με τις μελλοντικές καινοτομίες του IoT. Μαζί με αυτό, κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μπορεί να ταυτοποιηθεί με μοναδικό τρόπο, χάρη στην εφαρμογή επισημάνσης Philips Service. Με μια απλή σάρωση του κωδικού QR, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας του ιστού, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων του φωτιστικού, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού, ανεξάρτητα σε ποια φάση της διάρκειας ζωής του βρίσκεται το φωτιστικό. Το DigiStreet είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές συνταγές φωτισμού, οι οποίες: 1) διατηρούν ένα βέλτιστο οικοσύστημα για τις νυχτερίδες ή 2) διατηρούν τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό.

Οφέλη

- Έτοιμο για το μέλλον με εύκολη, απευθείας αναβάθμιση μετά την εγκατάσταση ή και αργότερα με μελλοντικούς κόμβους και αισθητήρες CMS για να παρέχουν νέες λειτουργίες
- Μεγάλη διαθεσιμότητα επιλογής οπτικού συστήματος φακού, που ανταποκρίνονται στις διεθνείς οδικές γεωμετρίες
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού, χάρη στην ετικέτα σέρβις
- Υψηλή απόδοση έως 161 lm/W
- Δυνατότητα επιλογής με πάνω από 30 διαφορετικές δέσμες και διαφορετικές εσωτερικές περσίδες
- Προστασία από υπερτάσεις, 10 kV
- Διατίθεται εργαλείο L-Tune
- Διάρκεια ζωής 100.000 ωρών έως L96 σε Tq +25 °C
- Εσωτερική περσίδα (προαιρετικό)


Εφαρμογή

- Κυκλοφοριακές αρτηρίες και κεντρικές οδοί πρόσβασης
- Αστική και κατοικημένη περιοχή
- Κέντρα πόλεων και κεντρικοί δρόμοι
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και διαβάσεις πεζών

Versions




Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/ Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορεική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK09
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σύστημα ελέγχου	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	-	LED159
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Full Product		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Full Product		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
Order Code	Name	φωτιστικού				Order Code	Name	φωτιστικού			
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	157° - 33° x 55°	14.240 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 10	37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	4.263 lm	1	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 70

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	91 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	-



Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
05926900	BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S	BGP762

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866493

