



Pripravte svoje mesto na budúcnosť pomocou svietidiel DigiStreet

DigiStreet

Systémová architektúra DigiStreet, vyvinutá s cieľom dlhodobého partnerstva, vám umožňuje čerpať z výhod dnešných systémov prepojeného osvetlenia a súčasne mesto pripravuje na budúce inovácie! Dvojica zásuviek umožňuje priame pripojenie k systému Philips City Touch. Vďaka servisnému štítku Philips je každé jednotlivé svietidlo jednoznačne identifikovateľné. Jednoduchým naskenovaním QR kódu na vnútornej strane dvierok stĺpa získate okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla, čo urýchli a uľahčí údržbu a programovanie kedykoľvek počas životnosti svietidla.

Výhody

- Pripravené na budúcnosť. S budúcimi CMS uzlami a senzormi umožňujúcimi nové funkcie bude jednoduché modernizovať svietidlo hneď po montáži alebo kedykoľvek neskôr.
- Bohatá ponuka optík odpovedá medzinárodným profilom cestných komunikácií a ulíc
- Servisný štítok Philips pomôže identifikovať svietidlo priamo na mieste, čo uľahčí a urýchli údržbu svietidla


Vlastnosti

- Jednoduchá identifikácia svetidla vďaka servisnému štítku Philips
- Vysoká svetelná účinnosť až 161 lm/W
- Ponuka viac ako 30 rôznych typov vyžarovania a rôznych vnútorných clon
- Ochrana proti prepätiu, 10 kV
- K dispozícii je nástroj L-Tune
- Životnosť až 100 000 hodín (L96B10)
- Vnútorná clona (voliteľná)

Aplikácie

- Cestné komunikácie, hlavné ťahy
- Mestská a obytná zóna
- Centrá miest a hlavné ulice
- Cyklotrasy, chodníky a priechody pre chodcov

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Podrobnosti o produkte



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Tmavosivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	LED120	1 jednotka
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED159	1 jednotka
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	LED129	1 jednotka
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	LED169	1 jednotka
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED110	1 jednotka
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED149	1 jednotka
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED180	1 jednotka
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED100	1 jednotka
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED139	1 jednotka
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	LED170	1 jednotka
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	LED200	1 jednotka
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	LED210	1 jednotka
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED190	1 jednotka
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 jednotka
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	LED10	1 jednotka
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	LED12	1 jednotka
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	LED14	1 jednotka
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	LED16	1 jednotka
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	LED22	1 jednotka
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	EB	LED24	1 jednotka
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	EB	LED27	1 jednotka
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 jednotka
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	EB	LED34	1 jednotka
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	LED44	1 jednotka
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 jednotka
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED24	1 jednotka
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED44	1 jednotka
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED280	2 jednotky
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	LED300	2 jednotky
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED260	2 jednotky
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 jednotky
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-	LED320	2 jednotky
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	LED45	1 jednotka
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED74	1 jednotka
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED94	1 jednotka
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-	LED109	1 jednotka
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED55	1 jednotka
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	LED84	1 jednotka
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Predradník	Kód radu	Počet jednotiek
			svetelného zdroja	
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED84	1 jednotka
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 jednotka
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED79	1 jednotka
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-	LED59	1 jednotka
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 jednotka
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-	LED74	1 jednotka

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	830 teplá biela	3000 K	80
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 teplá biela	3000 K	80
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	830 teplá biela	3000 K	80
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 teplá biela	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 teplá biela	3000 K	80
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 teplá biela	3000 K	80
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 neutrálna biela	4000 K	70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	830 teplá biela	3000 K	80
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	106° x 44°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	4000 K	70
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 neutrálna biela	4000 K	70
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 teplá biela	3000 K	80
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 teplá biela	3000 K	80

Order		Rozptyl	Farba	Náhradná	Index
Code	Full Product Name	svetelného lúča svietidla	svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	podania farieb (CRI)
37702400	BGP761	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED90-/740 II		neutrálna		
	DW10 DGR 62		biela		

Order		Rozptyl	Farba	Náhradná	Index
Code	Full Product Name	svetelného lúča svietidla	svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	podania farieb (CRI)
38597500	BGP761	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED74-/740 I		neutrálna		
	DM50 DGR SRB		biela		
	62				

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10 800 lm	-	Úzke vyžarovanie 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13 920 lm	-	Stredné vyžarovanie 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	-	Stredné vyžarovanie 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14 960 lm	-	Symetrické vyžarovanie 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	-	Úzke vyžarovanie 10
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	13 500 lm	-	Stredné vyžarovanie 50
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	-	Extra široké vyžarovanie 10
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	9 100 lm	-	Stredné vyžarovanie 11
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	-	Stredné vyžarovanie 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	-	Široké vyžarovanie 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	-	Široké vyžarovanie 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	-	Extra široké vyžarovanie 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	-	Široké vyžarovanie 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-	Široké vyžarovanie 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Stredné vyžarovanie 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	1	Stredné vyžarovanie 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	1	Úzke vyžarovanie 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	1	Úzke vyžarovanie 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	1	Stredné vyžarovanie 50

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	2 136 lm	1	Stredné vyžarovanie 70
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	2 403 lm	1	Symetrické vyžarovanie 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1	Široké vyžarovanie 10
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	2 958 lm	1	Extra široké vyžarovanie 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	1	Široké vyžarovanie 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1	Extra široké vyžarovanie 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	-	Stredné vyžarovanie 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	-	Stredné vyžarovanie 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	-	Široké vyžarovanie 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	-	Široké vyžarovanie 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	-	Extra široké vyžarovanie 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	-	Široké vyžarovanie 10
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	26 880 lm	-	Extra široké vyžarovanie 70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	-	Stredné vyžarovanie 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	-	Stredné vyžarovanie 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	-	Extra široké vyžarovanie 10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	-	Stredné vyžarovanie 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	-	Úzke vyžarovanie 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	-	Symetrické vyžarovanie 50

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov		Typ optiky, exteriér
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-		Stredné vyžarovanie 11
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	7 476 lm	-		Stredné vyžarovanie 10
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-		Stredné vyžarovanie 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	-		Stredné vyžarovanie 70

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov		Typ optiky, exteriér
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	-		Úzke vyžarovanie 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-		Široké vyžarovanie 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	-		Stredné vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	85 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	66 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime	
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime	
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	17 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	16 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	20 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime	

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
37692800	BGP760 LED49-/740 I II DX70 DGR 62	29,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	182 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Áno	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Áno	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Áno	50%
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-


Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP760
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP760

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866229




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866232




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866242




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866225




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866249




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866228



Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866220




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866221


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866246




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863562




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863561




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863564




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863554




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863566




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863560


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864083




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866223




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866230




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866250




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866227



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866233




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866224




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866235


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866222




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866234




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866247




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866248



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866226




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866237




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866239


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866240




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866245




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866253




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863556



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863557



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863555



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864084

