PHILIPS

Lighting



DigiStreet ile şehrinizi geleceğe hazır hale getirin

DigiStreet

Uzun süreli ortağınız olmak amacıyla geliştirilen. DigiStreet'in sisteme hazır mimarisi, bağlantılı aydınlatma sistemlerinin avantajlarından bugün yararlanmanızı sağlarken şehri gelecek yeniliklere hazırlar! Üzerindeki ki soketi sayesinde Philips CityTouch sistemine direkt olarak bağlanmanızı sağlar ve ayrıca IoT'nin gelecekteki yenilikleriyle bağlantınızı kurmaya hazırdır. Bunun yanı sıra her bağımsız aydınlatma armatürü, Philips ServiceTag uygulaması sayesinde benzersiz biçimde tanınabilir. Direk kapağının iç kısmına veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilen QR kodu kolayca tarayarak aydınlatma yapılandırmasına anında erişim imkanı kazanırsınız, bu da aydınlatma armatürünün kullanım ömrünün hangi aşamada olduğundan bağımsız olarak bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay bir hale getirir.

Faydaları

- Gelecek için hazır olan armatür, kurulumun hemen ardından ya da daha sonra yeni özellikler sunmak üzere gelecek CityTouch modülleri veya sensörler ile kolayca sisteme dahil edilebilir.
- Uluslararası yol ve sokak aydınlatma normlarına uyum sağlayacak çeşitlilikte optik lens sistemleri
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.


Özellikler

- Philips Service Tag sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama ile envanter yönetimi ve operasyonel verimlilik
- 161 lm/W değerine kadar çıkabilen yüksek verimlilik
- IP66
- IK09
- 10 kV ani akım koruması
- 21 optik seçenek
- L90B10 veya üzerinde 100.000 saatlik kullanım ömrü

Uygulama

- Yoğun trafikli yollar ve bağlantı yolları
- Şehir merkezleri ve ana caddeler
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Kentsel alanlar ve konut alanları

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif




Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



ÜRÜN BİLGİLERİ

Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Optik kapak tipi	Düz cam
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı	Ürün ailesi kodu
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	LED120	1 ünite	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED159	1 ünite	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	LED129	1 ünite	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	LED169	1 ünite	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED110	1 ünite	BGP762
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED149	1 ünite	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED180	1 ünite	BGP762
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED100	1 ünite	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED139	1 ünite	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	LED170	1 ünite	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	LED200	1 ünite	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	LED210	1 ünite	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 ünite	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	LED10	1 ünite	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	LED12	1 ünite	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	LED14	1 ünite	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	LED16	1 ünite	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	LED22	1 ünite	BGP760
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	EB	LED24	1 ünite	BGP760
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	EB	LED27	1 ünite	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 ünite	BGP760
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	EB	LED34	1 ünite	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	LED44	1 ünite	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 ünite	BGP760
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	LED300	2 ünite	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED260	2 ünite	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 ünite	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	LED45	1 ünite	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED74	1 ünite	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED94	1 ünite	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	LED84	1 ünite	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 ünite	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED79	1 ünite	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 ünite	BGP761

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
37831100	BGP762 LED159-/830 II	-	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
	DM70 DGR DDF27 D18				
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 nötr beyaz	4000 K	70
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü dış mekan
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10.800 lm	-	Dar dağıtım 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13.920 lm	-	Orta dağıtım 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11.830 lm	-	Orta dağıtım 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14.960 lm	-	Simetrik dağıtım 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10.010 lm	-	Dar dağıtım 10
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	13.500 lm	-	Orta dağıtım 50
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15.480 lm	-	Çok geniş dağıtım 10
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	9.100 lm	-	Orta dağıtım 11
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12.740 lm	-	Orta dağıtım 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15.300 lm	-	Geniş dağıtım 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17.200 lm	-	Geniş dağıtım 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18.060 lm	-	Çok geniş dağıtım 70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19.800 lm	-	Geniş dağıtım 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Orta dağıtım 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1.092 lm	1	Orta dağıtım 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1.274 lm	1	Dar dağıtım 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1.456 lm	1	Dar dağıtım 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2.002 lm	1	Orta dağıtım 50
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	2.136 lm	1	Orta dağıtım 70
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	2.403 lm	1	Simetrik dağıtım 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2.730 lm	1	Geniş dağıtım 10
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	2.958 lm	1	Çok geniş dağıtım 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3.784 lm	1	Geniş dağıtım 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	1	Çok geniş dağıtım 70
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25.200 lm	-	Geniş dağıtım 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22.100 lm	-	Çok geniş dağıtım 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29.920 lm	-	Geniş dağıtım 10
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4.050 lm	-	Orta dağıtım 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6.660 lm	-	Orta dağıtım 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8.084 lm	-	Çok geniş dağıtım 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7.392 lm	-	Simetrik dağıtım 50
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4.550 lm	-	Orta dağıtım 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6.688 lm	-	Orta dağıtım 70
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8.100 lm	-	Geniş dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	85 W
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	66 W
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	17 W
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	16 W
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	20 W
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Evet
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Evet
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Hayır
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Hayır
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Hayır
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Hayır
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Hayır
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Evet
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Evet
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Hayır
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Hayır
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Hayır
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Hayır
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Hayır
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Evet
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Hayır
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Hayır
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Evet
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Hayır
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Hayır
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Hayır
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Hayır
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Hayır
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Hayır
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Hayır
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Hayır
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Hayır
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Hayır
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Hayır
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Hayır
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Evet
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Evet
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Hayır

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Yok
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Yok
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Yok

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Yok
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Yok
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Yok
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Yok
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Yok
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Yok
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Yok
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Yok
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Yok
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Yok
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Yok
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Yok
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Yok
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Yok
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Yok
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Yok
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Yok
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Yok
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Yok
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Yok
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Yok
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Yok
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Yok
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Yok
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Yok
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Yok
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Yok
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Yok

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866229

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866232

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866242

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866225

Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866249

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866228

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866220

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866221

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866246

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863562

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863561

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863564

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863554

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863566

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863560

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866223

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866230

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238

Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866250

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866227

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866224

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866235

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866222

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866226

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866239

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866245

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863556

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863557

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863555

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.