



Body, které zažehnou kreativitu

UniDot G2

UniDot G2 je přisazené exteriérové kompaktní architektonické LED bodové svítidlo pro přímý pohled vhodné pro fasády a venkovní osvětlení. Díky odolnému mechanickému provedení a jedinečným optickým krytům je svítidlo UniDot G2 ideální pro fasády budov, mosty, divadla, zábavní parky nebo rekreační střediska. K dispozici v bílých monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. Výběr ze tří volitelných optických krytů a řídicí rozhraní DMX dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

- Dostupné jsou verze s LED s vysokým a nízkým příkonem umožňující zajistit všechny potřeby uživatelů.
- K dispozici jsou tři různé optické kryty, které umožňují veškeré způsoby použití s přímým pohledem.
- Odolné provedení a stupeň krytí IP66 pro venkovní použití
- Volitelné řídicí rozhraní DMX512
- Prodrátování zajišťující napájení a proudění dat DMX prostřednictvím konektorů IP67

Vlastnosti

- Tři velikosti a LED s vysokým a nízkým příkonem
- Standardně RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
- Volitelně 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
- Volitelné optické kryty: ploché s čířým sklem a kulovité s opálovým sklem nebo s diamantovou strukturou

Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí


UniDot G2

Versions



BGS301 G2 CFC

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2

Detaily o výrobku

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

