



# A kreativitást serkentő fénypontok

## UniDot G2

Az UniDot G2 felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es pontlámpa, amelyet homlokzati és kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezet és az egyedi optikai burák ideálissá teszik a homlokzatok, hidak, felüljárók, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. A három optikai bura és a DMX vezérlőfelület segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

### Előnyök

- A nagy és kis teljesítményű LED-es változatok kielégítenek minden használati igényt.
- Három optikai bura áll rendelkezésre, így az összes közvetlen megvilágítást igénylő területen használható.
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri használathoz.
- DMX512 vezérlőfelülettel is kapható.
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül.

### Szolgáltatások

- Három méretben, valamint nagy és kis teljesítményű LED-es változatokban kapható.
- Alapszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K.
- Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér.
- Az átlátszó sík, valamint az áttetsző és gyémántalakú domború optikai burák külön rendelhetők.

## UniDot G2

### Alkalmazás


- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

### Versions



BGS301 G2 CFC

### Méretezett rajza



### Termék részletei

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



## UniDot G2

### Termék részletei

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

