



# Puncte luminoase care încurajează creativitatea

## UniDot G2

UniDot G2 este un aparat de iluminat arhitectural cu LED tip spot pentru exterior cu distribuție directă, cu montaj pe suprafețe și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat al fațadelor și de exterior. Designul mecanic robust și designul optic unic fac ca UniDot G2 să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, podurilor, teatrelor, parcurilor de distracții și centrelor de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Cele trei variante de sisteme optice și interfața cu control DMX le oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

### Beneficii

- Variante cu LED-uri de mare putere și de mică putere, pentru nevoile tuturor utilizatorilor.
- Trei sisteme optice diferite, compatibile cu orice aplicație cu distribuție directă.
- Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior.
- Disponibil în opțiunea cu interfață de control DMX512.
- Cablaj continuu pentru alimentare și date DMX prin conectori IP67.

### Caracteristici

- LED-uri de mare putere și de mică putere, în trei dimensiuni.
- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K.
- Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil.
- Sisteme optice în variante plate, clare, opale și sferice cu aspect de diamant.

### Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe


UniDot G2

Versions



BGS301 G2 CFC

Cote



Detalii produs

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



## UniDot G2

### Detalii produs

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

