



# Bodové svetelné zdroje, ktoré rozšaria kreativitu

## UniDot G2

UniDot G2 je priame povrchové exteriérové kompaktné architektonické LED bodové svetidlo vhodné na fasády a vonkajšie osvetlenie. Vďaka odolnému mechanickému dizajnu a jedinečným optickým krytom je svetidlo UniDot G2 ideálne na fasády budov, mosty, divadlá, zábavné parky alebo rekreačné strediská. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnú bielu. Výber z troch voliteľných optických krytov a riadiace rozhranie DMX dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov.

### Výhody

- Verzie s LED s vysokým a nízkym príkonom pre všetky potreby používateľov.
- Tri rôzne optické kryty vhodné na všetky druhy priameho použitia.
- Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.
- Voliteľne dostupný s riadiacim rozhraním DMX512.
- Prieběžné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov IP67.

### Vlastnosti

- Tri veľkosti s LED s vysokým a nízkym príkonom.
- Štandardne RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K.
- Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla.
- K dispozícii číry plochý, opálový a diamantový polguľový optický kryt.

### Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia


# UniDot G2

## Versions



BGS301 G2 CFC

## Rozmerový obrázok



## Podrobnosti o produkte

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



## UniDot G2

### Podrobnosti o produkte

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

