



# Yaratıcılığı Ateşleyen Noktalar

## UniDot G2

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

### Faydaları

- Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uyan düşük ve yüksek güçte LED'ler.
- Tüm doğrudan görüntüleme uygulamalarına uyan üç farklı optik kapak.
- Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı.
- DMX512 kontrol arayüzü seçeneği olarak sunulur.
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama.

### Özellikler

- Üç Boyut ile Düşük ve Yüksek Güçte LED'ler.
- Standart RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K.
- İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz.
- Şeffaf düz, opal ve karo şeklinde dairesel optik kapak seçenekleri.

### Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

# UniDot G2

## Versions







BGS301 G2 CFC

BGS300 G2 CFC

BGS301 G2 OSC

## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



# UniDot G2

## ÜRÜN BİLGİLERİ



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

### Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Hayır
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

### Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
-----------------------------	----

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

### Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			
		armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	Sıcak beyaz	2700 K	413 lm
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	Sıcak beyaz	2700 K	181 lm
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Nötr beyaz	4000 K	192 lm
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	Sıcak beyaz	2700 K	210 lm
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	Sıcak beyaz	3000 K	210 lm
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Sıcak beyaz	2700 K	206 lm
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Nötr beyaz	4000 K	218 lm
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Sıcak beyaz	3000 K	304 lm

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W

## Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Polikarbon çanak/küresel kapak

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak

