

UniDot G2

BGS300G2



Những điểm chấm làm nên sự sáng tạo

UniDot G2 là bộ đèn LED chiếu sáng điểm xem trực tiếp cho công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Nắp quang học độc đáo cùng với nắp cơ học chắc chắn biến UniDot G2 thành bộ đèn lý tưởng cho mặt tiền tòa nhà, cầu, rạp hát, công viên giải trí, cũng như trung tâm giải trí. Có các màu Trắng, Màu đơn sắc, RGB, RGBW và Trắng có thể điều chỉnh. Có ba lựa chọn nắp quang học và giao diện điều khiển DMX giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng, cũng như thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Các phiên bản đèn LED công suất thấp và cao để phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng.
- Ba nắp quang học khác nhau phù hợp với mọi ứng dụng xem trực tiếp.
- Thiết kế chắc chắn và tiêu chuẩn IP66 để sử dụng ngoài trời.
- Có tùy chọn giao diện điều khiển DMX512.
- Đi dây nối tiếp thẳng qua đèn cho nguồn điện và dữ liệu DMX thông qua đầu nối IP67.

Applications

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường





Tính năng

- Đèn LED có ba kích cỡ với công suất thấp và công suất cao.
- RGBW, RGB, 2700K, 3000K và 4000K tiêu chuẩn.
- 5000K tùy chọn với các màu đơn sắc và màu trắng có thể điều chỉnh.
- Các tùy chọn nắp quang học hình cầu kim cương, trắng đục và phẳng trong suốt.

Phiên bản

	BGS301 G2 CFC		BGS300 G2 OSC
	BGS300 G2 DSC		BGS300 G2 CFC
	BGS301 G2 OSC		

Bản vẽ kích thước

	
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
	
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC

Chi tiết sản phẩm

	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng)	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	Ghi sẵn
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Màu sắc nguồn sáng	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	413 lm	2700 K	Ánh sáng trắng ấm	110°
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	181 lm	2700 K	Ánh sáng trắng ấm	130°
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	192 lm	4000 K	Trắng trung tính	130°
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	210 lm	2700 K	Ánh sáng trắng ấm	-
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	210 lm	3000 K	Ánh sáng trắng ấm	-
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	206 lm	2700 K	Ánh sáng trắng ấm	110°
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	218 lm	4000 K	Trắng trung tính	110°
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	304 lm	3000 K	Ánh sáng trắng ấm	150°

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu

