

## LEDINAIRE BN060C Batten

BN060C



## Lištové LEDINAIRE – jednoducho skvelé svietidlo LED

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

### Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Kompaktný dizajn

### Applications

- Všeobecné osvetlenie
- Skladovacie priestory
- Výklenkové osvetlenie

### Vlastnosti

- K dispozícii je verzia s jedným a dvomi svetelnými zdrojmi (svetelné zdroje sú súčasťou dodávky)
- Inštalácia do svetelného pásu až z desiatich lištových svietidiel
- Súčasťou dodávky je montážne príslušenstvo

## Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


## Rozmerový obrázok



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED19S/830 L1200



BN021C LED5S/840 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/840 L600

## Podrobnosti o produkte



Ledinaire batten, BN021C,  
Connection



Ledinaire batten, BN021C,  
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,  
Light-line via connection  
cable



Ledinaire batten, BN021C,  
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,  
Light-line pin-to-pin

### Všeobecné informácie

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vymeniteľný svetelný zdroj  | Nie        |
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka |
| Vrátane napájača            | Áno        |
| Servisná značka             | Nie        |

### Svetelné technické

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Index podania farieb (CRI) | >80                      |
| Typ optiky                 | Veľmi široké vyžarovanie |

### Prevádzkové a elektrické

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Vstupné napätie               | 220 až 240 V                |
| Sieťová frekvencia            | 50 or 60 Hz                 |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| Trieda ochrany IEC            | Bezpečnostná trieda II      |

### Ovládanie a stmievanie

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Stmievateľné                | Nie                         |
| Maximálna úroveň stmievania | Nevzťahuje sa na zariadenie |

### Mechanické časti a teleso

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Farba telesa                     | Biela                              |
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykcom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]           |

### Schválenie a použitie

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Požiarna odolnosť       | Teplota 650 °C, trvanie 30 s           |
| Značka horľavosti       | Na montáž na bežne horľavých povrchoch |
| Značka CE               | Áno                                    |
| Značka ENEC             | -                                      |
| Rozsah okolitých teplôt | -20 až +40 °C                          |

### Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolerancia svetelného toku | +/-10% |
|----------------------------|--------|

## Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name       | Svetelný tok         | Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 2 100 lm<br>2 100 lm | 4000 K                                 | 105 lm/W                      |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 1 900 lm             | 3000 K                                 | 95 lm/W                       |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 2 600 lm<br>2 600 lm | 4000 K                                 | 108 lm/W                      |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 2 400 lm             | 3000 K                                 | 100 lm/W                      |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 500 lm<br>500 lm     | 4000 K                                 | 108 lm/W                      |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 480 lm               | 3000 K                                 | 96 lm/W                       |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 1 050 lm<br>1 050 lm | 4000 K                                 | 105 lm/W                      |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 960 lm<br>960 lm     | 3000 K                                 | 96 lm/W                       |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 1 600 lm<br>1 600 lm | 4000 K                                 | 107 lm/W                      |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 1 450 lm             | 3000 K                                 | 97 lm/W                       |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name       | Spotreba |
|------------|-------------------------|----------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 20 W     |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 20 W     |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 24 W     |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 24 W     |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 5 W      |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 5 W      |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 10 W     |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 10 W     |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 15 W     |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 15 W     |

## Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

| Order Code | Full Product Name       | Počiatočná chromatickosť |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 0.38, 0.38, SDCM≤5       |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 0.43, 0.40, SDCM≤5       |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 0.38, 0.38, SDCM≤5       |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 0.43, 0.40, SDCM≤5       |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 0.38, 0.38, SDCM≤5       |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 0.43, 0.40, SDCM≤5       |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 0.38, 0.38, SDCM≤5       |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 0.43, 0.40, SDCM≤5       |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 0.38, 0.38, SDCM≤5       |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 0.43, 0.40, SDCM≤5       |