



LEDINAIRE – Her açıdan mükemmel LED

LEDINAIRE BN060C Batten

Yalın, piyasada onaylanmış kalite ve güvenilirlik; LEDINAIRE modelinin size yansıyan güzelliğidir. LEDINAIRE gerekeni yapar; ihtiyaç duyulana sağlar ve gerisine karışmaz. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayız: parlıtlı ambalaj yok, gereksiz tanıtım broşürü yok. LED'li aydınlatmanın ulaşabileceğiniz fiyat aralığında olmasını sağlamak ve ürünlerimizin her zaman için en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için popüler ve ekonomik LED çözümlerinden bir seçki sunuyoruz. Bu gereksiz hiçbir şey barındırmayan aydınlatma yaklaşımı, tam olarak kutuda yazanı elde edeceğiniz anlamına gelir; güvenilirlik, ekonomiklik ve enerji verimliliği. Genel aydınlatma ve kontur aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış olan ince LEDINAIRE BN060C Batten, ekonomik ve enerji tasarrufu sağlayan bir LED çözümdür. İki ışık çıkışıyla birlikte sıralı ışık kurulumu seçeneği de sunması nedeniyle oldukça esnek bir çözümdür.

Faydaları

- Minimalist, ince LED sınır aydınlatma ünitesi
- Sert veya esnek bir aydınlatma ürününde kullanılabilir
- Işık çıkışı seçeneği: 1600 lm (tek lamba) veya 3200 lm (iki lamba)

Özellikler






- Profesyonel ürün kalitesi ve güvenilirliği
- Bir ve iki lambalı modelleri mevcuttur
- Philips CorePro LEDtube dahil
- Aydınlatma ürünü seçeneği (on adede kadar sınır aydınlatma ünitesi); montaj aksesuarları kutuya eklenmiştir

Uygulama

- Özel aydınlatma gereksinimleri olmayan odalar
- Depolama yerleri
- Gizli aydınlatma

LEDINAIRE BN060C Batten

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

LEDINAIRE BN060C Batten

ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

LEDINAIRE BN060C Batten

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Çok geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
----------------	-------

Onay ve Uygulama

CE işareti	CE işareti
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Yok

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

LEDINAIRE BN060C Batten

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

