



**SunCrest Hepsi Bir Arada Solar Direk Üstü, 10 watt ile 30 watt arasında deęişen güç yelpazesine ve daha yüksek çıkış için 190 lm/w'a kadar yüksek verimlilięe sahiptir.**

### **SunCrest Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Direk Üstü**

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

# SunCrest Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Direk Üstü

## Faydaları

- Dayanıklılık için döküm alüminyum muhafaza
- Dayanıklılık ve korozyon direnci için UV stabilizeli polyester toz boya kaplaması.
- Rüzgar direncini azaltan şık tasarım.
- Uzun süreli depolama/saklama için kolay pil şarjı sağlayan harici şarj bağlantı noktası
- Elektrik şebekesine erişimi olmayan alanlara ışık getirir
- Enerji tasarrufu sağlar, Çevre dostudur

## Özellikler

- Pil performansını en üst seviyeye çıkarmak için 190 lm/w yüksek aydınlatma verimi
- Optimize edilmiş şarj için MPPT akıllı kontrolör.
- Özerkliği en üst düzeye çıkarmak için akıllı güç modu
- Daha uzun ömürlü sınıf için derin devirli akü.
- IP65 ve IK08, hava koşullarına dayanıklı ve vandalizme karşı korumalı kurulum için

## Uygulama


- Yaya alanı aydınlatması
- Tesis aydınlatması
- Bahçe, park, meydan aydınlatması
- Topluluk alanı, Şehir güzelleştirme

## Güvenlik ve uyarılar

- Güneş panelleri kırılmandır, bu nedenle kurulum sırasında lütfen çizmeyin veya çarpmayın. Yüzey üzerindeki çizikler, kir veya örtü, güneş panellerinin güç üretme verimliliğini etkiler.

## Boyutlu çizim

Product Size (Unit: mm)



# SunCrest Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Direk Üstü

## Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
-----------------------------	-----

## Çalıştırma ve Elektrik

Pil amper saat	18 Ah
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Pil tipi	LiFePO4
Pil voltajı	12.8 V
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tepe gücü	35 W
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	18 V

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	2H- Detected-100%, None-30%; 3H- Detected-70%, None-10%; 7H-40 %, None-10%

## Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel yükseklik	180 mm
Toplam uzunluk	570 mm
Genel genişlik	370 mm

## Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
-------------------------	------------------

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
75944200	BPP750 LED54 CW AIO solar post top	5700 K
75947300	BPP750 LED54 NW AIO solar post top	4000 K

