



GrandeVille LED: en designklassiker til enhver urban anvendelse

GrandeVille LED

Dagens kunder ønsker armaturer, der både giver energieffektivitet og en visuelt behagelig lyseffekt. GrandeVille LED armaturer er den perfekte kombination af funktionelle og æstetiske egenskaber. Et klassisk design, rene linjer og robuste materialer gør denne LED-belysning ideel til alle bymæssige omgivelser. Armaturet er godt afskærmet og leverer et klart hvidt lys, hvilket skaber en behagelig atmosfære og samtidig muliggør gode energibesparelser. GrandeVille LED armaturer (BPS962) er velegnede til montering på mastetop og væg. De fås også med et valg af rotationssymmetrisk lysfordeling eller asymmetrisk lysfordeling, hvilket forhindrer uønsket spildlys fra denne klassiske gadebelysning. Et betræk fås i grå eller hvid, som skal bestilles separat.

Fordele

- Klassisk design – rene linjer passer til ethvert bymiljø
- Fremragende visuel komfort
- Energieffektiv LED-teknologi

Funktioner

- Robuste materialer (IK10)
- Behageligt hvidt lys: 830 eller 840
- Flere optiske elementer
- Passer ovenpå 60 mm stolper
- Leveres med 4 meter kabel
- 5 års standardgaranti

GrandeVille LED

Anvendelsesområder

- Gader i boligområder, mindre veje, parkeringsområder
- Gå- og cykelstier, parker

Versions







OPPr BPS962i 0001



OPPr BPS962i 0003

Målskitse



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Armatur til lysstrålespredning	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk støbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Produktdata

Produktseriekode	BPS962
------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	
			farvetemperatur (nom.)	Antal Lysstrøm lyskilder
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.380 lm 1
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.842 lm 1
919008630302	BPS962 LED34/840 hvid	840 Neutral	4000 K	1.587 lm 1

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	
			farvetemperatur (nom.)	Antal Lysstrøm lyskilder
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.225 lm 1
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.414 lm 1

GrandeVille LED

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lyskilder	
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO- DDF6 C4K	840 Neutral hvid	4000 K	1.626 lm	1	
919008630817	BPS962 LED34/840 A	840 Neutral hvid	4000 K	1.429 lm	-	

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lyskilder	
	DF CLO- DDF6 C4K					
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO- DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.868 lm	-	

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO- DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO- DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W

