



GrandeVille LED – klassinen vaihtoehto kaupunkiympäristöön

GrandeVille LED

Valaisimilta halutaan nykyään sekä energiatehokkuutta että silmille miellyttävää valoa. GrandeVille LED tarjoaa tätä ja paljon enemmän. Valaisimen perinteinen muotokieli, selkeät linjat ja kestävät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa kaupunkiympäristöön. Valaisin tuottaa laadukasta valoa ja on todella energiatehokas. GrandeVille LED soveltuu sekä pylväs- että seinäkiinnitykseen. Valittavissa on pyörähdyssymmetrinen valonjako tai epäsymmetrinen valonjako, joka estää ei-toivottua hukkavaloa. Kupu on tilattava erikseen, väri vaihtoehtoina harmaa tai valkoinen.

Hyödyt

- Klassinen muotokieli, selkeät linjat
- Silmille miellyttävä valo
- Energiatehokas LED-ratkaisu



Ominaisuudet

- Klassinen muotokieli sopii moniin eri kaupunkiympäristöihin
- Valmistettu kestävästä materiaaleista, IK10
- Miellyttävä valkoinen valo, 3 000 tai 4 000 K
- Saatavilla monia eri optiikoita
- Sopii 60 mm:n pylvään päähän
- Toimitetaan 4 metrin kaapelin kanssa
- Viiden vuoden vakiotakuu

Käyttökohteet

- Asuinalueiden kadut
- Pyörätiet ja kävelytiet
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valaisimen valokeila	-
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteiden määrä	1
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso
--	----------------------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja
Runon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	BPS962
--------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49

Valaistuksen tekniset tiedot

GrandeVille LED

					Ylöspäin suuntautuvan valovirran
Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta	osuus (ULR)
919008630301	BPS962	830 Warm	3000 K	1 380 lm	0,21
	LED29/830	white			
	DF CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630302	BPS962	840 Neutral	4000 K	1 587 lm	0,21
	LED34/840	white			
	DF CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630298	BPS962	830 Warm	3000 K	1 842 lm	0,15
	LED45/830 II	white			
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630303	BPS962	830 Warm	3000 K	1 225 lm	0,15
	LED29/830	white			
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630304	BPS962	840 Neutral	4000 K	1 409 lm	0,15
	LED34/840	white			

					Ylöspäin suuntautuvan valovirran
Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta	osuus (ULR)
919008630305	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630305	BPS962	830 Warm	3000 K	1 414 lm	0,25
	LED29/830	white			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630306	BPS962	840 Neutral	4000 K	1 626 lm	0,25
	LED34/840	white			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630324	BPS962	840 Neutral	4000 K	1 984 lm	0,15
	LED49/840	white			
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630457	BPS962	840 Neutral	4000 K	2 290 lm	0,25
	LED49/840	white			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W

